



CorePro LEDcapsule LV – Munkapultok megvilágítására és dekorációs célokra

CorePro LED kapszula LV

A CorePro LEDcapsule valódi alternatívát kínál a halogénkapszulák helyett. Különösen alkalmas munkapultok megvilágítására és dekorációs célokra otthon, üzletekben, szállodákban és éttermekben. A CorePro LEDcapsule kompatibilis a G4 foglalattal rendelkező meglévő lámpatestekkel, amelyekben ki tudja váltani a halogénkapszulákat, így jelentős energiamegtakarítást és alacsony üzemeltetési költségeket biztosít kifogástalan fényminőség mellett.

Előnyök

- Akár 88%-os energiamegtakarítás a halogénizzókhoz képest
- Kompatibilis a legtöbb transzformátorral
- Alacsonyabb karbantartási költségek

Szolgáltatások

- Közvetlenül lecserélheti a meglévő megoldásokat
- 15 000 órás élettartam
- UV- és infravörös sugárzástól mentes fény
- Nem tartalmaz higanyt és egyéb veszélyes anyagokat.

Alkalmazás

- Hotelek, éttermek, bárók, kávéházak
- Előterek, folyosók, lépcsőházak, mosdók, recepciók, szekrény peremébe építhető lámpatestek, szekrényvilágítás

CorePro LED kapszula LV

Versions



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6




LED GY6,35 12V POS2




LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

CorePro LED kapszula LV


Méretezett rajza




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

CorePro LED kapszula LV

Általános információ

Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	15 000 h

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2700 K
Színvisszaadási index (CRI)	80
Színkód	827
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	- Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	Kapszula
------------------------	----------

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	G4

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Fényáram
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	300 fok	200 lm
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	270 fok	100 lm
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	300 fok	210 lm

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Fényáram
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	300 fok	470 lm
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 fok	205 lm
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	300 fok	300 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	1,7 W	20 W
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	1 W	10 W
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2,1 W	20 W
17102200	CorePro LEDcapsuleLV	- Hz	4,2 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
	4.2-40W GY6.35 827D			
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	- Hz	1,8 W	20 W
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2,4 W	28 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C

CorePro LED kapszula LV

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	90 °C
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	71 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	80 °C

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Nem
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Nem
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Csak egyes fényerő-szabályozókkal

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Csak egyes fényerő-szabályozókkal
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Nem
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Nem





Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Átlátszó
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Átlátszó
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Matt

Order Code	Full Product Name	Fényforrás kialakítása
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Matt
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Matt
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Átlátszó

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
30047700	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-20 – +45 °C	2 kWh
30043900	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-20 – +45 °C	1 kWh
30055200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-20 – +45 °C	3 kWh
17102200	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-20 – +45 °C	5 kWh
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-20 – +35 °C	2 kWh
30051400	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-20 – +45 °C	3 kWh



CorePro LED kapszula LV

