



**CorePro LEDcapsule
LV- For
applikasjonsbelysning
og dekorative
bruksområder.**

**CorePro LEDcapsule
LV er et fullgodt
alternativ til halogen.
Dette passer spesielt
godt for belysning i
hjemmet,
butikker,hoteller og
restauranter.**



Lyskilden er kompatibel m

CorePro LED capsule LV

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

Fordeler

- Opp til 88% energibesparelse sammenlignet med halogen
- Bred kompatibilitet med mange forkoblinger
- Lavere vedlikeholdsutgifter

Funksjoner

- Enkel ettermontering
- Levetid på 15 000 timer
- UV- og IR-fritt lys
- Uten kvikksølv og farlige materialer

Søknad

- Hoteller, restauranter, barer, kafeer
- Lobbyer, korridorer, trappehus, vaskerom, resepsjonsområder, skaparmaturer, skapbelysning

CorePro LED capsule LV

Versions



Product standard image



LED 10W G4 WW 12V ND micro 2SRT6



LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6



LED 40W GY6.35 WW 12V D SRT6





LED GY6,35 12V POS2



LED 28W G4 WW 12V ND micro SRT6

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm

CorePro LED capsule LV


Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	10 mm	30 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	9,5 mm	37,5 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	12 mm	38 mm

CorePro LED capsule LV

Generell informasjon

Brytersyklus	50 000
Nominell levetid	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Korrelet fargetemperatur (nom.)	2700 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Fargekode	827
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	- Hz
Starttid (nom.)	0,5 s

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	Kapsel

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	G4
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	G4
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	GY6.35
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	G4

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Lysytelse
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	300 grad(er)	200 lm
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	270 grad(er)	100 lm
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	300 grad(er)	210 lm

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Lysytelse
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	300 grad(er)	470 lm
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	300 grad(er)	205 lm
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	300 grad(er)	300 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Line		Effekten som	
		Frequency	Effektforbruk	tilsvarer	tilsvarer
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-	1,7 W		20 W
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-	1 W		10 W
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-	2,1 W		20 W

Order Code	Full Product Name	Line		Effekten som	
		Frequency	Effektforbruk	tilsvarer	tilsvarer
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	- Hz	4,2 W		40 W
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	- Hz	1,8 W		20 W
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-	2,4 W		28 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	60 °C
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	62 °C
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	64 °C
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	90 °C

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	71 °C
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	80 °C

CorePro LED capsule LV

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	Nei
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	Nei
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Kun med bestemte dimmere

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	Kun med bestemte dimmere
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Nei
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	Nei

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	For omgivelsestemperaturer mellom	Energiforbruk kWh/1000 t
929003779002	CorePro LEDcapsuleLV 1.7-20W G4micro 827	-20 til +45 °C	2 kWh
929003778902	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 827micro	-20 til +45 °C	1 kWh
929003779202	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	-20 til +45 °C	3 kWh
929003609002	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	-20 til +45 °C	5 kWh
929002389702	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	-20 til +35 °C	2 kWh
929003779102	CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827	-20 til +45 °C	3 kWh

