



Philips Renrumsarmatur: ensartet, pålidelig, økonomisk løsning

På steder, hvor hygiejnen er altafgørende, eksempelvis på hospitaler og hos fødevarereproduktionsanlæg, er der behov for gennemprøvede IP65- og IP54-armaturer, som er sikre at bruge og kan fås til en overkommelig pris. Denne armaturserie giver god værdi for pengene: Philips LED-motoren giver et pålideligt lys af høj kvalitet, og de fleksible monteringsmuligheder gør, at denne serie kan bruges til en lang række formål. Armaturerne opfylder desuden samtlige relevante standarder (CE, EMC, RoHS).

Fordele

- Økonomisk investering
- Lave vedligeholdelsesomkostninger på grund af armaturets lange levetid
- Opfylder krav til lysniveau for de primære anvendelsesområder

Applications

- Fødevarereproduktionsanlæg og køkkener
- Hospitaler og andre bygninger i sundhedssektoren
- Rene produktionsområder

Funktioner


- Ensartet lysoverflade
- Version IP65 (glasafskærmning) og version IP54 (PMMA-afskærmning)
- Lysudbytte 3500 til 5500 lm
- Egnet til forskellige loftstyper
- Klasse II

Versions



Cleanroom LED-CR250B
W60L60

Målskitse



CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65

Oplysninger om produktet



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60-DP01



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60-DP02



Cleanroom_LED-CR250B_PSU-
DP08



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60_CR250Z_SM
B-DP14

Generelle oplysninger

Kode for lampeserie	GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Udskiftelig lyskilde	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver inkluderet	Ja
Service-kode	Nej

Lysteknisk

Lysstrøm	5.500 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	87 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Antal lyskilder	2
Optiktype	-

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	63 W
Velegnet til tilfældigt skift	Ja
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Farve på armaturhus	Hvid
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænktæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK07 [2 J, forstærket]
Optikafskærmningstype	Klart glas med diffuserfolie


Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømtolerance	+/-5%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3

Polar normal diagrams



910503910169