



Cleanroom – Kustannustehokas ratkaisu korkeaa kotelointiluokkaa vaativiin tiloihin

Cleanroom on kustannustehokas vaihtoehto sairaaloihin, elintarviketuotantoon ja muihin tiloihin, joissa vaaditaan korkeaa hygienia- ja suojaustasoa. Cleanroomissa on hyvä hintalaatusuhde: edullisessa valaisimessa on laadukas LED-moduuli, korkea IP-luokka (IP65/IP54) ja monipuoliset asennusvaihtoehdot.

Hyödyt

- Investointi, joka tarjoaa vastinetta rahalle
- Vähäinen ylläpitotarve valaisimen pitkän käyttöiän ansiosta
- Sopii korkeaa kotelointiluokkaa vaativiin tiloihin

Applications

- Elintarviketehtaat ja laitospaikat
- Sairaalat ja muut terveydenhuoltolaitokset
- Puhtaat tuotantotilat

Ominaisuudet


- Tasainen valonjako
- Saatavilla IP65- (lasikupu) ja IP54-versiot (PMMA-kupu)
- Valovirta 3 500–5 500 lm
- Voidaan asentaa erilaisiin kattoihin
- Sähkösuojaluokka II (suojaeristys)

Versions



Cleanroom LED-CR250B
W60L60

Mittapiirros



CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65

Tuotetiedot



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60-DP01



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60-DP02



Cleanroom_LED-CR250B_PSU-
DP08



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60_CR250Z_SM
B-DP14

Yleistä tietoa

Lampputuoteperheen koodi	GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä	1 yksikkö
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Huoltotunniste	Ei

Valaistuksen tekniset tiedot

Valovirta	5 500 lm
Väriämpötila (nim.)	4000 K
Valotehokkuus (nimellinen)	87 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Valonlähteiden määrä	2
Optiikan tyyppi	-

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220-240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Tehonkulutus	63 W
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon väri	Valkoinen
Suojausluokan koodi	IP65 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Iskunkestävyysluokka	IK07 [2 J Vahvistettu]
Optiikan suojan tyyppi	Kirkas lasi hajotinkalvolla


Merkinnät ja luokitukset

Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Syttyvyysluokka	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	-
Käyttölämpötila-alue	-20...+40 °C

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-5%
Kromaattisuus alussa	(0.38, 0.38) SDCM <3

Polar normal diagrams



910503910169