

Renrom-LED CR250B

CR250B



Renrom: ensartet, pålitelig og prisgunstig løsning

På steder som sykehus og i næringsmiddelindustrien der hygiene er altavgjørende, ønsker kundene IP65- og IP54-godkjente armaturer som er sikre i bruk og rimelige i pris. Med denne armaturfamilien får du mye for pengene: Philips LED-teknologien gir pålitelig lys av høy kvalitet, og de fleksible monteringsmulighetene betyr at denne familien kan benyttes til en rekke bruksområder. Armaturene er også i overensstemmelse med alle relevante standarder (CE, EMC, RoHS).

Fordeler

- Valuta for pengene
- Lave vedlikeholdskostnader takket armaturens lange levetid
- Tilfredsstiller alle krav til lysnivå for hovedbruksområdene

Applications

- Matproduksjonsanlegg og kjøkken
- Sykehus og omsorgsboliger
- Rene produksjonsområder

Funksjoner


- Jevn lysoverflate
- IP65- (glassdeksel) og IP54-versjoner (PMMA-deksel)
- Lyseffekt 3500 til 5500 lm
- Fungerer med ulike taktyper
- Klasse II

Versions



Cleanroom LED-CR250B
W60L60

Målskisse



CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65

Produkt detaljer



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60-DP01



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60-DP02



Cleanroom_LED-CR250B_PSU-
DP08



Cleanroom_LED-
CR250B_W60L60_CR250Z_SM
B-DP14

Generell informasjon

Lampefamiliekode	GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Lyskilden kan byttes ut	Ja
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Service Tag	Nei

Teknisk belysning

Lysytelse	5 500 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	87 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Antall lyskilder	2
Optikktype	-

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Effektforbruk	63 W
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Hvit
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK07 [2] armert]
Type optisk deksel	Klart glass med diffuserfolie


Godkjenning og bruksområde

Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
Brennbarhetsmerke	For montering på lett antennebare overflater
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-
For omgivelsestemperaturer mellom	-20 til +40 °C

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-5%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM <3

Polarkoordinatsystem



910503910169