

MASTERColour CDM-R111

DCDMR111



Dokonalá záře, moderní design

Řada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderní vzhled hliníkového halogenového reflektoru s dlouhou životností, energetickou účinností a výrazným bílým světlem zdrojů řady MASTERColour CDM

Výhody

- Nízké provozní náklady
- Snadná instalace
- Relativně nízké tepelné vyzařování
- Méně oslnění přináší vyšší komfort jak pro zákazníky, tak pro personál obchodů
- Snížené riziko blednutí nasvícovaných předmětů

Applications

- Zvýrazňující a dekorativní osvětlení: vhodné vytvoření dramatických divadelních efektů, pro osvětlení výloh i v blízkosti silně osvětleného pozadí
- Celkové osvětlení: při použití v downlightech lze vytvořit přívětivou a pohodlnou atmosféru

Vlastnosti

- Vysoká účinnost zdroje
- Dlouhá životnost v porovnání se standardními a halogenovými žárovkami
- Keramický hořák je pevně uchycen v reflektoru
- Bajonetová patice typu Twist and Lock

- Filtr blokující UV záření
- Kryt s ochranou proti oslnění


- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanešte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Obecné informace

Patice krytky	GX8.5
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Cyklus zapnutí	800

Světelně technické

Vyzařovací úhel (jmen.)	24 stupňů
Světelný tok	1 300 lm
Svítivost (jmen.)	7 350 cd
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4200 K
Index podání barev (CRI)	93
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	65 %

Provozní a elektrické

Spotřeba energie	39,1 W
Doba zahřívání do 60 % světla	120 s
Napětí (jmen.)	86 V

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Reflektor
Tvar žárovky	R111

Certifikace a použití

Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh