

MASTERColour CDM-R111

DCDMR111



Produkt

MASTERColour CDM-R111 kombinerer det elegante og unikke design fra 111 mm halogenreflektorlampen med den lange levetid samt den høje effektivitet og det klare, hvide lys fra MASTERColour CDM-serien

Fordele

- Lave driftssomkostninger
- Nem installation
- Relativ lav varmeafgivelse
- Mindre blænding gør det behageligt for butikspersonale og kunder

Applications

- Effekt- og dekorativ belysning: Udstillingsbelysning med strålende effekter, selv i omgivelser med høje belysningsniveauer såsom butiksvinduer
- Generel belysning: En varm og behagelig atmosfære kan skabes med downlighters

Funktioner


- Høj effektivitet
- Lang levetid i forhold til traditionelle gløde- og halogenreflektorlamper
- Den keramiske brænder er optimalt placeret i reflektoren
- Twist & Lock system
- UV-blok på brænderglasset
- Anti-blændingsbeskyttelse
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Må kun bruges med elektronisk forkobling. 35W/830 lamper kan også bruge elektromagnetisk forkobling

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Generelle oplysninger

Fod	GX8.5
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Skiftecyklus	800

Lysteknisk

Spredningsvinkel (nom.)	24 °
Lysstrøm	1.300 lm
Lysstyrke (nom.)	7.350 cd
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,366
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	93
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	65 %

Drift og el

Strømforbrug	39,1 W
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Spænding (nom.)	86 V

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Reflektor
Lyskildeform	R111

Godkendelse og anvendelsesområde

Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,8 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	40 kWh