

MASTERColour CDM-R111

DCDMR111



Termékleírás

A MASTERColour CDM-R111 a 111mm-es alumínium reflektoros halogén fényforrás trendi megjelenését kombinálja a MASTERColour CDM fényforrások hosszú élettartamával, magas energia-hasznosításával és csillogó fehér fényével

Előnyök

- Alacsony működési költségek
- Egyszerű szerelés
- Relatív alacsony hőkibocsátás
- Alacsonyabb káprázás, magasabb kényelem a vásárlóknak és a személyzetnek
- Csökkentett fakulási kockázat

Applications

- Kiemelő és dekoratív világítás: display-ek csillogó megvilágítása, színházi hatások, még magas általános megvilágítású környezetben is, mint pl. kirakatok
- Általános világítás: mélysugárzókkal meleg és kellemes hangulat hozható létre

Szolgáltatások

- Magas hatásfok
- Hosszú élettartam a halogénekhez és izzókhoz képest
- A kerámia kisülőcső optimálisan és stabilan van elhelyezve a reflektorban
- "Csavard és rögzítsd" rendszer

- UV-blokkos égőkapszula
- Káprázásmentes design


- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja. A 35W/830 lámpák elektromágneses kapcsolóberendezést is használhatnak.

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	GX8.5
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Kapcsolási ciklus	800

Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges)	24 fok
Fényáram	1 300 lm
Fényerősség (névleges)	7 350 cd
Színmegjelölés	Hideg fehér (CW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,371
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,366
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	4200 K
Színvisszaadási index (CRI)	93
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	65 %

Működtetés és elektronika

Teljesítményfelvétel	39,1 W
Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Feszültség (névleges)	86 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Tükör
Fényforrásbúra formája	R111

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Higanytartalom (Hg) (maximum)	2,8 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	3,0 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	40 kWh