

MASTERColour CDM-R111

DCDMR111



Produkt beskrivelse

MASTERColour CDM-R111 kombinerer et trendy utseende bestående av 111mm aluminium reflektor halogen lyskilde med lang levetid, høy energieffektivitet and gnistrende hvitt lys av MASTERColour CDM

Fordeler

- Lave driftskostnader
- Enkel installasjon
- Relativt lav varmebelastning
- Mindre blanding, som gir komfort for butikk kunder og betjening
- Redusert risiko for bleking

Applications

- Spot og dekorativ belysning: Skiltbelysning med glitrende, kontrast effekt, også i omgivelser med veldig høyt bakgrunnsbelysningsnivå som f.eks. butikkvinduer
- Allmennbelysning: I downlight kan en varm, komfortabel atmosfære skapes

Funksjoner

- Høy lyskildeeffektivitet
- Lang lyskildelevetid sammenlignet med glødelampe og halogen
- Det keramiske utladningsrøret er optimalt og stabilt plassert i reflektor

- Twist & Lock system
- UV-avskjermet lyskilde
- Hette-design som ikke gir blanding


- Kontrollforkoblingen må inkludere sikkerhet mot utfall mot slutten av lyskildens levetid (IEC 61167, IEC 62035)
- Brukes bare med elektroniske forkoblinger med unntak av 35 W/830 som også kan brukes med elektromagnetiske forkoblinger

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	GX8.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Brytersyklus	800

Teknisk belysning

Spredningsvinkel (nom.)	24 grad(er)
Lysytelse	1 300 lm
Lysintensitet (nom.)	7 350 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	0,371
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,366
Korrelert fargetemperatur (nom.)	4200 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	93
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	65 %

Drift og elektronikk

Effektforbruk	39,1 W
Tiden det tar før lyset er på 60 %	120 s
Spenning (nom.)	86 V

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Reflektor
Lyspæreform	R111

Godkjenning og bruksområde

Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2,8 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	3,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	40 kWh