

MASTERColour CDM-R111

DCDMR111



Brilho magnífico, design moderno

A MASTERColour CDM-R111 combina o aspecto moderno das lâmpadas de halogéneo reflectoras de alumínio de 111 mm com a longa duração, elevada eficiência energética e luz branca viva da MASTERColour CDM.

Benefícios

- Custos de funcionamento baixos
- Instalação fácil
- Emissão de calor relativamente baixa
- Menos encandeamento, conforto para compradores e funcionários
- Riscos de esbatimento reduzidos

Applications

- Iluminação de realce e decorativa: iluminação de expositores com efeitos brilhantes e teatrais, mesmo em locais com níveis de luz ambiente muito elevados, como é o caso das montras
- Iluminação geral: em iluminação descendente, pode ser criada uma atmosfera quente e confortável

Características

- Elevada eficiência da lâmpada
- Vida útil longa em comparação com as lâmpadas de halogéneo incandescentes


- O tubo de descarga em cerâmica encontra-se posicionado de forma optimizada e estável no reflector
- Sistema de rodar e encaixar
- Cápsula do bico com bloqueio de UV
- Design de casquilho anti-encandeamento
- O mecanismo de controlo tem de incluir protecção de fim de vida (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizar apenas com mecanismo de controlo electrónico. As lâmpadas de 35 W/830 também podem utilizar controlo electromagnético.

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Informações gerais

Casquilho	GX8.5
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [Qualquer ou Universal (U)]
Ciclo de comutação	800

Caraterísticas técnicas da luz

Ângulo do feixe (Nom.)	24 °
Fluxo Luminoso	1.300 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	7.350 cd
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,371
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,366
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	4200 K
Índice de Restituição Cromática (IRC)	93
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	65 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Consumo de Energia	39,1 W
Tempo de aquecimento até 60% de luz	120 s
Tensão (Nom.)	86 V

Controlos e regulação

Regulável	Não
-----------	-----

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Refletor
Formato da lâmpada	R111

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2,8 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	40 kWh