

MASTERColour CDM-R111

DCDMR111



Strălucire perfectă, design modern

Sursa MASTERColour CDM-R111 combină aspectul modern al surselor cu halogen și reflector de aluminiu de diametrul 111 mm cu durata mai lungă de funcționare, eficacitatea ridicată și lumina albă, contrastantă ale sursei MASTERColour CDM.

Beneficii

- Costuri de exploatare reduse
- Instalare ușoară
- Nivel relativ scăzut de emisii de căldură
- Mai puțină orbire, creează o senzație de confort pentru cumpărători și personalul angajat
- Reduce riscul de decolorare

Applications

- Iluminat de accent și decorativ: iluminat de expunere cu efecte scânteietoare, teatrale, chiar și în împrejurări cu nivele de iluminat de fond foarte înalte cum ar fi vitrinele magazinelor
- Iluminat general: în aparate de iluminat cu distribuție orientată în jos, pot crea o atmosferă caldă și confortabilă

Caracteristici

- Eficacitate înaltă a sursei
- Durată lungă de funcționare comparativ cu sursele de iluminat cu incandescență sau cu halogen

- Tubul de descărcare din ceramică este poziționat optim și stabil în reflector
- Sistem "răsuțește și fixează"
- Arzătorul are capsulă UV-Block
- Design anti-orbire a soclului


- Se folosește în mod obligatoriu un dispozitiv de protecție la curent - întrerupător termic (IEC61167, IEC 62035)
- A se folosi exclusiv cu balast electronic. Lămpile de 35 W/830 pot folosi și balast electromagnetic.

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Cote



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	GX8.5
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]
Ciclu de comutare	800

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	24 °
Flux luminos	1.300 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	7.350 cd
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,371
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,366
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4200 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	93
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	65 %

Funcționare și sistem electric

Consum de curent	39,1 W
Timp de încălzire până la 60% lumină	120 s
Tensiune (nom.)	86 V

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Reflector
Formă bec	R111

Aprobare și aplicație

Conținut de mercur (Hg) (max.)	2,8 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	3,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	40 kWh