

MASTERColour CDM-R111

DCDMR111



Vacker gnista, trendig design

MASTERColour CDM-R111 kombinerar det trendiga utseendet hos 111mm aluminium reflektor-halogenlampor med lång livslängd och det energieffektiva vita ljuset hos MASTERColour CDM

Fördelar

- Lägre driftskostnader
- Enkel installation
- Relativt låg temperatur
- Mindre bländning, behagligare för butikskunder och personal
- Minskad blekningsrisk

Applications

- Accent- och dekorationsbelysning: displaybelysning med gnistrande och teaterliknande effekter, lämplig även i omgivningar med höga belysningsnivåer t.ex. skyltfönster
- Allmänbelysning med downlights ger en varm och behaglig atmosfär

Funktioner

- Mycket effektiv ljuskälla
- Lång brinntid i jämförelse med glödlampor och halogenlampor
- Urladdningslampan är optimalt placerad och fixerad i reflektorn

- Vridlåssystem
- UV-blockerande ljuskälla
- Anti-bländningsskydd


- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Använd endast elektroniska driftdon. 35 W/830 ljuskällor kan också använda elektromagnetiska driftdon
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Versions



LPPR CDM-R111 24D 40D

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Allmän information

Socket	GX8.5
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Driftcykel	800

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	24 °
Ljusflöde	1 300 lm
Ljusstyrka (nom)	7 350 cd
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	4200 K
Färgåtergivningsindex	93
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	65 %

Drift och elektricitet

Strömförbrukning	39,1 W
Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
Spänning (nom)	86 V

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Reflektor
Lampform	R111

Användning och godkännande

Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	2,8 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	40 kWh