

MASTERColour CDM-R111

DCDMR111



Чудовий блиск, модний дизайн

MASTERColour CDM-R111 поєднує в собі модний дизайн галогенової лампи (111 мм) з алюмінієвим відбивачем, тривалий термін експлуатації, високу енергоефективність і чітке біле світло MASTERColour CDM.

Переваги

- Низькі експлуатаційні витрати
- Просте встановлення
- Відносно низька тепловіддача
- Менше засліплення, комфорт для покупців і персоналу
- Зменшений ризик вицвітання

Applications

- Підсвічування та декоративне освітлення: стенове освітлення з блискучим світлом і театральними ефектами навіть у середовищах із дуже високим фоновим загальним освітленням, наприклад у вітринах крамниць
- Загальне освітлення: можливість створення теплої та затишної атмосфери за допомогою стельових світильників

Характеристики

- Висока ефективність ламп
- Тривалий термін експлуатації порівняно з лампами розжарювання та галогеновими лампами


- Керамічна газорозрядна лампа надійно й оптимально розташована у відбивачі
 - Система поворотного замка
 - Капсула лампади з УФ-фільтром
 - Протиблікова конструкція цоколя
- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 61167, IEC 62035)
 - Використовуються лише з електронним модулем регулювання. Для ламп 35 Вт/830 також можна використовувати електромагнітний модуль регулювання.
 - Украв маймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пиросос.

Версії



LPPR CDM-R111 24D 40D

Розміри



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	GX8.5
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ [Будь-яке або універсальне (U)]
Цикл перемикання	800

Світлотехнічні

Кут променю (ном.)	24 °
Світловий потік	1 300 lm
Сила світла (ном.)	7 350 cd
Позначення кольору	Холодний білий (CW)
Координата хроматичності X (номінальна)	0,371
Координата хроматичності Y (номінальна)	0,366
Корельована колірна температура (ном.)	4200 K
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	93
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	65 %

Експлуатаційні й електричні

Споживана потужність	39,1 W
Світло з очікуванням розігріву 60 %	120 s
Напруга (ном.)	86 V

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Відбивач
Форма лампи	R111

Затвердження й застосування

Вміст ртуті (макс.)	2,8 mg
Вміст ртуті (ном.)	3,0 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	40 kWh