



Éclat parfait, application aisée

MASTERColour CDM-Rm Elite

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé mini, avec un haut rendement et produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Avantages

- Faisceau haute intensité de lumière blanche vive qui rend la marchandise irrésistible
- Installation et remplacement simples, pour des frais d'installation et de remplacement réduits
- Peut être installée dans de petits luminaires moins visibles

Fonctions

- Lumière blanche vive étincelante
- Excellent rendu des couleurs avec plus de rouge
- Haute efficacité avec maintien du flux lumineux exceptionnel
- Installation de conception mini dans les luminaires ouverts
- Vitre frontale anti-UV

Application


- Éclairage d'accentuation et de présentoir dans le commerce
- Éclairage intérieur général et décoratif

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

MASTERColour CDM-Rm Elite

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Informations générales

Culot	GX10
Nombre de cycles d'allumage	1.350
Position de fonctionnement	UNIVERSEL

Données techniques de l'éclairage

Coordonnée chromatique X	0,434
Coordonnée chromatique Y	0,398
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K

Fonctionnement et électricité

Temps de chauffe à 60 %	120 s
-------------------------	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	MR16
-------------------	------

Données techniques de l'éclairage (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angle du faisceau (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	Efficacité lumineuse (nominale)
8718291202745	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	10 degré(s)	84	70 %	49 lm/W
8718291203018	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	25 degré(s)	84	70 %	50 lm/W
8718291203032	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	40 degré(s)	84	70 %	50 lm/W
8718291162964	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	10 degré(s)	90	80 %	60 lm/W
8718291163008	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	25 degré(s)	90	80 %	60 lm/W
8718291163060	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	40 degré(s)	90	80 %	61 lm/W

Données techniques de l'éclairage (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
8718291202745	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	880 lm	14.500 cd
8718291203018	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	900 lm	4.000 cd
8718291203032	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	860 lm	1.750 cd

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux	Intensité lumineuse (nom.)
8718291162964	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	2.100 lm	17.500 cd
8718291163008	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	2.150 lm	7.600 cd
8718291163060	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	2.150 lm	3.600 cd


Fonctionnement et électricité

MASTERColour CDM-Rm Elite


Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8718291202745	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	95 V	20,1 W
8718291203018	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	95 V	20,1 W
8718291203032	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	95 V	20,1 W

Approbation et application


Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/ 1 000 h	Taux de mercure (Hg) (max.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
8718291202745	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 10D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
8718291203018	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
8718291203032	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
8718291162964	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
8718291163008	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
8718291163060	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg




Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
8718291162964	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D	87 V	39,1 W
8718291163008	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D	87 V	39,1 W
8718291163060	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	87 V	39,1 W




Accent Diagrams




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 25D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 40D



Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930
GX10 MR16 10D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930
GX10 MR16 25D




Accent Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930
GX10 MR16 40D


Beam Diagrams



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 10D




Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 25D




Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830
GX10 MR16 40D


Beam Diagrams



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D



Beam diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

