



Funklende lys og lang levetid

Udvalg af meget kompakte og effektive udladningslyskilder med én ende og stabil farvegengivelse i hele levetiden samt et klart, funklende lys

Fordele

- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlyskilder
- Yderkolbe i kvarts med UV-blokering reducerer risiko for falmning
- Stabilt farveindtryk i hele lyskildens levetid
- Høj virkningsgrad medfører lave driftsomkostninger og begrænset varmeudledning, hvilket øger komforten for både kunder og personale

Applications

- Effekt- og udstillingsbelysning med strålende effekt
- Generel og dekorativ belysning

Funktioner

- Klart, hvidt lys
- Suveræn farvekvalitet
- Giver mulighed for meget kompakte armaturer med høj lysintensitet
- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)

- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35W/830 lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkoblinger.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal


rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions




LPPR CDM-TC 0001


Målskitse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Generelle oplysninger

Fod	G8.5
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	UV-blokerende kvarts
Lyskildeform	T14

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Farvebetegnelse	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3.100 lm	Varm hvid (WW)	0,434	0,398	3000 K	79 lm/W	81
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	6.300 lm	Varm hvid (WW)	0,434	0,398	3000 K	86 lm/W	83
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	3.100 lm	Kold hvid (CW)	0,371	0,366	4200 K	79 lm/W	85
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	5.800 lm	Kold hvid (CW)	0,371	0,366	4200 K	79 lm/W	89

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Spænding (nom.)
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	39,1 W	88 V
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	73,2 W	83 V
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	39,1 W	85 V
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	73,2 W	88 V

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	Energiforbrug kWh/1000 t.
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3,1 mg	3,1 mg	40 kWh
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	4,6 mg	4,6 mg	74 kWh
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	2,7 mg	2,7 mg	40 kWh
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	7 mg	7 mg	74 kWh