



Funklende lys og lang levetid

MASTERColour CDM-TC

Udvalg af meget kompakte og effektive udladningslyskilder med én ende og stabil farvegengivelse i hele levetiden samt et klart, funklende lys

Fordele

- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlyskilder
- Yderkolbe i kvarts med UV-blokering reducerer risiko for falmning
- Stabilt farveindtryk i hele lyskildens levetid
- Høj virkningsgrad medfører lave driftsomkostninger og begrænset varmeudledning, hvilket øger komforten for både kunder og personale

Funktioner

- Klart, hvidt lys
- Suveræn farvekvalitet
- Giver mulighed for meget kompakte armaturer med høj lysintensitet

Anvendelsesområder


- Effekt- og udstillingsbelysning med strålende effekt
- Generel og dekorativ belysning

Advarsler og sikkerhed


- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35W/830 lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkoblinger.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

MASTERC colour CDM-TC


Målskitse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Generelle oplysninger

Fod	G8.5
Driftsposition	UNIVERSAL

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	UV-blokerende kvarts
Lyskildeform	T14

Lysteknisk

MASTERC colour CDM-TC

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat		Farvebetegnelse	Korreleret	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt	Lysstrøm
		X (nom.)	Y (nom.)		farvetemperatur (nom.)		(nominel)	
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	81	79 lm/W	3.100 lm
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	83	86 lm/W	6.300 lm
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	85	79 lm/W	3.100 lm
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	89	79 lm/W	5.800 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	88 V	39,1 W	928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	83 V	73,2 W	928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	88 V	73,2 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af	Indhold af
			kviksølv (Hg) (maks.)	kviksølv (Hg) (nom.)
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	40 kWh	3,1 mg	3,1 mg
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,7 mg
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	74 kWh	7 mg	7 mg

