



Άψογο φως, αξιόπιστη διάρκεια ζωής

MASTERColour CDM-TC

Σειρά, πολύ μικρών, λαμπτήρων εκκένωσης μονού άκρου υψηλής απόδοσης με σταθερό χρώμα κατά τη διάρκεια ζωής και καθαρό, έντονο φως

Οφέλη

- Μεγάλη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε σύγκριση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης και αλογόνων
- Εξωτερικό περίβλημα που εμποδίζει την υπεριώδη ακτινοβολία, για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ξεθωριασματος
- Σταθερή χρωματική αποτύπωση καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
- Υψηλή απόδοση λαμπτήρα για χαμηλό λειτουργικό κόστος και χαμηλή παραγωγή θερμότητας (που βελτιώνει την άνεση για τους πελάτες και το προσωπικό)

Χαρακτηριστικά

- Καθαρό λευκό φως
- Ανώτερη ποιότητα χρωμάτων
- Επιτρέπει τη σχεδίαση φωτιστικών με πολύ μικρές διαστάσεις που αποδίδουν υψηλή ένταση δέσμης


Εφαρμογή

- Φωτισμός ανάδειξης και φωτισμός βιτρίνας με φωτεινό εφέ
- Γενικός και διακοσμητικός φωτισμός


Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό όργανο ελέγχου. Οι λαμπτήρες 35W χρώματος 830 μπορούν να χρησιμοποιούν και ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERColour CDM-TC

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G8.5
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβληµα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Υλικό λαμπτήρα	Χαλαζίας παρεμπόδισης υπεριώδους ακτινοβολίας
Σχήµα λαμπτήρα	T14

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Ανάθεση χρωμάτων	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
				Ανάθεση χρωμάτων	Ανάθεση χρωμάτων	Ανάθεση χρωμάτων	Ανάθεση χρωμάτων	Ανάθεση χρωμάτων
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	81	79 lm/W	3.100 lm
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	83	86 lm/W	6.300 lm
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Ψυχρό λευκό (CW)	4200 K	85	79 lm/W	3.100 lm
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Ψυχρό λευκό (CW)	4200 K	89	79 lm/W	5.800 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση		Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	
		Τάση (ονομ.)	ενέργειας			Τάση (ονομ.)	ενέργειας
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	88 V	39,1 W	20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	83 V	73,2 W	21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	88 V	73,2 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order		Κατανάλωση ενέργειας kWh/	Περιεκτικότητα υδραργύρου	Περιεκτικότητα υδραργύρου	Order		Κατανάλωση ενέργειας kWh/	Περιεκτικότητα υδραργύρου	Περιεκτικότητα υδραργύρου
Code	Full Product Name	1000 ώρες	(Hg) (μεγ.)	(Hg) (ονομ.)	Code	Full Product Name	1000 ώρες	(Hg) (μεγ.)	(Hg) (ονομ.)
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	40 kWh	3,1 mg	3,1 mg	21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	74 kWh	7 mg	7 mg
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg					
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,7 mg					

