



Szemet gyönyörködtető ragyogás, megbízható élettartam

Egy végén fejtelt, rendkívül kompakt, nagy hatásfokú kisüléses lámpák stabil és tartós színmegjelenítéssel és tiszta, csillogó fénnel

Előnyök

- Hosszú élettartam a hagyományos izzó- és halogénlámpákhoz képest
- Kvarc kisülőcsöves, UV-szűrő külső búra a fakulás csökkentése érdekében
- Állandó színhatás a teljes élettartam során
- A lámpa magas hatásfokának köszönhetően alacsony a működtetési költsége és a hőtermelése (ezzel is növelve a vásárlók és a személyzet komfortérzetét).

Applications

- Kiemelő és kirakatvilágítás ragyogó fényhatással
- Általános és dekorációs világítás

Szolgáltatások

- Ragyogó fehér fény
- Kiváló színminőség
- Lehetővé teszi a nagyon kicsi, nagy fényerejű lámpatestek használatát.


- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W/830-as lámpák elektromágneses előtéttel is használhatók.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőség szerint kezyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Versions




LPPR CDM-TC 0001


Méretezett rajza



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	G8.5
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrás anyaga	UV-blokkoló kvarcüveg
Fényforrásbúra formája	T14

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Színmegjelölés	Színérték X koordiná-tája (névleges)	Színérték Y koordiná-tája (névleges)	Korrelált szín-hőmérséklet (névleges)	Fényhasznosítás (névleges)	Színvisz-szaadási index (CRI)
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3 100 lm	Meleg fehér (WW)	0,434	0,398	3000 K	79 lm/W	81
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	6 300 lm	Meleg fehér (WW)	0,434	0,398	3000 K	86 lm/W	83
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	3 100 lm	Hideg fehér (CW)	0,371	0,366	4200 K	79 lm/W	85
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	5 800 lm	Hideg fehér (CW)	0,371	0,366	4200 K	79 lm/W	89

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Feszültség (névleges)
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	39,1 W	88 V
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	73,2 W	83 V
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	39,1 W	85 V
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	73,2 W	88 V

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (név- leges)	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3,1 mg	3,1 mg	40 kWh
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	4,6 mg	4,6 mg	74 kWh
20957315	MASTERColour CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	2,7 mg	2,7 mg	40 kWh
21275715	MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	7 mg	7 mg	74 kWh