



Kilau yang cantik, masa pakai andal

Jajaran produk lampu pelepasan ujung tunggal yang sangat kompak dan berefisiensi tinggi dengan warna stabil selama masa pakai dan cahaya kilau terang

Benefits

- Masa pakai lampu panjang dibandingkan dengan lampu pijar dan lampu halogen
- Bola lampu luar kuarsa Pemblokir UV untuk mengurangi risiko memudar
- Tampilan warna stabil selama masa pakai
- Efektivitas lampu tinggi menghasilkan biaya operasional yang rendah dan pembentukan panas rendah (yang meningkatkan kenyamanan bagi pembeli dan staf)

Applications

- Pencahayaan aksen menampilkan pencahayaan dengan efek berkilau
- Pencahayaan umum dan dekoratif

Features

- Sinar lampu putih baru
- Kualitas warna superior
- Dapat digunakan untuk desain luminer yang sangat kecil dan memberikan intensitas sinar tinggi
- Gunakan hanya dalam luminer yang sepenuhnya tertutup, bahkan selama pengujian (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Luminer harus dapat berisi komponen lampu panas jika lampu pecah
- Control gear harus mencakup perlindungan hingga akhir masa pakai (IEC61167, IEC 62035)

- Gunakan hanya dengan control gear elektronik. Lampu 35W/830 juga dapat menggunakan control gear elektromagnetik.
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan


selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Versions




LPPR CDM-TC 0001

Dimensional drawing



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Informasi Umum

Tutup-Dasar	G8.5
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Setiap atau Universal (U)]

Teknis Lampu

Penandaan Warna	Warm White (WW)
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	0,434
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	0,398
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
------------------	-------

Mekanis dan Housing

Lapisan bohlam	Jernih
Material Bohlam	Quartz UV-Block
Bentuk Bohlam	T14

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Flux Cahaya	Daya Penerangan (terukur) (Nom)	Indeks renderasi warna (CRI)
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3.100 lm	79 lm/W	81
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	6.300 lm	86 lm/W	83

Pengoperasian dan Kelistrikan

Order Code	Full Product Name	Konsumsi Daya	Tegangan (Nom)
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	39,1 W	88 V
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	73,2 W	83 V

Penyetujuan dan Aplikasi

Order Code	Full Product Name	Kandungan Merkuri (Hg) (Maks)	Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	Penggunaan Energi kWh/ 1000 h
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3,1 mg	3,1 mg	40 kWh
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	4,6 mg	4,6 mg	74 kWh

