



Produkt beskrivelse

Familie med ensklede, veldig kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden med krisp, utstrålende lys

Fordeler

- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlamper
- UV-blokkerende ytterkolbe i kvarts for å redusere faren for bleking
- Stabil fargetemperatur gjennom hele levetiden
- Høy lampeeffektivitet resulterer i lave driftskostnader og lav varme-avgivelse (som øker komforten for kunder og betjening)

Applications

- Effektbelysning og display-belysning med glitrende effekt
- Allmen og dekorativ belysning

Funksjoner

- Gulhvit eller hvit lysfarge med god fargegjengivelse
- Gjør mulig veldig liten armatur design som gir høy lyskegle intensitet
- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)

- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr: Du kan også bruke elektromagnetisk utstyr for lampen 35 W / 830.
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du


rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions




LPPR CDM-TC 0001


Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	G8.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	UV-blokkvarts
Lyspæreform	T14

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Fargebetegnelse	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengjengelsesindeks (CRI)
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3 100 lm	Varmhvit (WW)	0,434	0,398	3000 K	79 lm/W	81
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	6 300 lm	Varmhvit (WW)	0,434	0,398	3000 K	86 lm/W	83
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	3 100 lm	Kaldhvit (CW)	0,371	0,366	4200 K	79 lm/W	85
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	5 800 lm	Kaldhvit (CW)	0,371	0,366	4200 K	79 lm/W	89

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Spenning (nom.)
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	39,1 W	88 V
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	73,2 W	83 V
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	39,1 W	85 V
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	73,2 W	88 V

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	Energiforbruk kWh/1000 t
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3,1 mg	3,1 mg	40 kWh
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	4,6 mg	4,6 mg	74 kWh
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	2,7 mg	2,7 mg	40 kWh
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	7 mg	7 mg	74 kWh