



Ampul:

Ampul ömrü boyunca sabit renk ve parlak ışıklı kompakt deşarj, yüksek verimli, tek soketli ampuller

[BENEFITS]

- Enkandesan ve halojen ampullerle karşılaştırıldığında uzun ampul ömrü
- Soldurma riskine karşı tüm tipleri UV-Blok'tur
- Ömrü boyunca renk kararlılığı
- Düşük ısı çıkışı nedeniyle artan konfor

[APPLICATIONS]

- Vurgu aydınlatması, ışıltı etkili sergileme aydınlatması
- Genel ve dekoratif aydınlatma

[FEATURES]

- İyi renksel geriverimle sıcak ya da soğuk beyaz renk etkisi
- Çok küçük boyutlarda armatür tasarım imkanı
- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılma bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)

- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın. 35W/830 lambaları elektromanyetik tertibat da kullanılabilir.
- Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve


kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

[VERSIONS]




LPPR CDM-TC 0001

[DIMENSIONALDRAWING]



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G8.5
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,434
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,398
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	UV Engelleyici Kuvars
Lamba Biçimi	T14

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Işık Akısı	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Renk oluşturma dizini (CRI)
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3.100 lm	79 lm/W	81
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	6.300 lm	86 lm/W	83

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Voltaj (Nom)
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	39,1 W	88 V
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	73,2 W	83 V

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	3,1 mg	3,1 mg	40 kWh
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	4,6 mg	4,6 mg	74 kWh