



Ampul:

MASTERColour CDM-TC

Ampul ömrü boyunca sabit renk ve parlak ışıklı kompakt deşarj, yüksek verimli, tek soketli ampuller

Faydaları

- Enkandesan ve halojen ampullerle karşılaştırıldığında uzun ampul ömrü
- Soldurma riskine karşı tüm tipleri UV-Blok'tur
- Ömrü boyunca renk kararlılığı
- Düşük ısı çıkışı nedeniyle artan konfor

Özellikler

- İyi renksel geriverimle sıcak ya da soğuk beyaz renk etkisi
- Çok küçük boyutlarda armatür tasarım imkanı

Uygulama

- Vurgu aydınlatması, ışıltı etkili sergileme aydınlatması
- Genel ve dekoratif aydınlatma

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın. 35W/830 lambaları elektromanyetik tertibat da kullanabilir.
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.


MASTERColour CDM-TC

Versions




LPPR CDM-TC 0001

Boyutlu çizim



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
G8.5 1CT/12							



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
G8.5 1CT/12							

MASTERColour CDM-TC

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G8.5
Çalışma Konumu	UNIVERSAL

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,434
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,398
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	UV Engelleyici Kuars
Lamba Biçimi	T14

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	Renk oluşturma dizini (CRI)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akısı
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	81	79 lm/W	3.100 lm
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	83	86 lm/W	6.300 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	88 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Nom)	Güç Tüketimi
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	83 V	73,2 W

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)
20000615	MASTERColour CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	40 kWh	3,1 mg	3,1 mg
20167615	MASTERColour CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg

