

MASTERColour CDM-TD

DCDMTD



Třpytivé světlo

Kompaktní vysoce účinné výbojky se stabilní barvou světla a třpytivým světlem po celou dobu životnosti.

Výhody

- Stabilní barevný dojem po celou dobu životnosti
- Vysoká účinnost výbojky vede k nižším provozním nákladům
- Dlouhá životnost ve srovnání s běžnými a halogenovými žárovkami ale také s MHN/W-TD výbojkami
- Díky poměrně nízkému výdeji tepla se mohou nakupující i zaměstnanci cítit lépe
- Všechny typy mají UV-blok pro nižší riziko blednutí

Applications

- V obchodech, výlohách, kancelářích a veřejných budovách
- Dekorativní venkovní osvětlení: reflektorové osvětlení fasád, soch a monumentů

Vlastnosti

- Třpytivé bílé světlo
- Vynikající barevné podání


Versions



LPPR_CDM-TD_70W-Product photo

- Přímá náhrada pro klasické halogenidové výbojky s hořákem z křemenného skla (MHN/W-TD)
- Poloha svícení: vodorovně +/-45°
- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	-	8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Obecné informace

Patice krytky	RX7s
Provozní poloha	P45 [Paralelní +/-45D nebo horizontální (HOR)]

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T22

Světelné technické

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Barevné konstrukce	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index podání barev (CRI)
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	6 000 lm	Teplá bílá (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	80
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	5 450 lm	Studená bílá (CW)	0,371	0,366	4200 K	76 lm/W	92

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Napětí (jmen.)
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	71,0 W	94 V
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	71,5 W	90 V

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Obsah rtuti (Hg) (max.)	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	Spotřeba energie kWh/1000 h
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	3,4 mg	3,4 mg	71 kWh
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	4,7 mg	4,8 mg	72 kWh

