



Produkt

MASTERColour CDM-TD

Kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Fordele

- Stabilt farveindtryk i hele lampens levetid
- Høj lampeydelse, der resulterer i lavere driftsudgifter
- Lang levetid i forhold til gløde- og halogenlamper
- Forholdsvis lav afgivet varmeeffekt, der forøger komforten for kunder og personale
- Alle typer har UV-kontrol, som giver mindre risiko for blegning

Funktioner

- Et varmt (3000K) eller frisk hvidt (4200K) farveindtryk
- Farvegengivelsen er god (3000K: $R_{a} > 80$) til meget god (4200K: $R_{a} > 90$)
- Høje lysstrålestyrker er mulige takket være den lille aksiale udladningsbue og de kompakte lampestørrelser
- Vandret brændeposition $\pm 45^\circ$

Anvendelsesområder

- Forretninger og butiksvinduer, kontorer og offentlige bygninger
- Dekorativ udendørsbelysning: Projektørbelysning af facader, statuer og monumenter

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


MASTERC colour CDM-TD

Versions



LPPR CDM-TD 150W

Målskitse



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm		10 mm	137,43 mm
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm		8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Generelle oplysninger

Fod RX7s

Driftsposition P45

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

Mekanik og armaturhus

Pære finish Klar

Lyskildeform T22

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X		Kromaticitetskoordinat Y		Korreleret farvetemperatur		Lyseffekt (nominel)	
		(nom.)	(nom.)	(nom.)	(nom.)	(nom.)	(CRI)	(nom.)	Lysstrøm
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	0,434	0,398		Varm hvid (WW)	3000 K	88	87 lm/W	12.750 lm
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	0,434	0,398		Varm hvid (WW)	3000 K	80	85 lm/W	6.000 lm

MASTERC colour CDM-TD

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X	Kromaticitetskoordinat Y	Farvebetegnelse	Korreleret farvetemperatur	Farvegengivelsesindeks	Lyseffekt	Lysstrøm
		(nom.)	(nom.)		(nom.)	(CRI)	(nominel)	
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	92	76 lm/W	5.450 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug	Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	98 V	147,0 W	928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	90 V	71,5 W
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	94 V	71,0 W				

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug	Indhold af kviksølv (Hg)	Indhold af kviksølv (Hg)
		kWh/1000 t.	(maks.)	(nom.)
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	147 kWh	10,2 mg	10,23 mg
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71 kWh	3,4 mg	3,4 mg
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	72 kWh	4,7 mg	4,8 mg

