

MASTERColour CDM-TD

DCDMTD



Bewährte Qualität als überlegene Alternative zu Quarzlampen

Ersetzen Sie Ihre Quarzlampe durch eine effiziente und langlebige Alternative! Die MASTERColour CDM-TD vereint höchste Qualität und stabile Farbwiedergabe für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und attraktive Außeneinsätze.

Vorteile

- Strahlende Farben für eine anspruchsvolle Warenpräsentation
- Geringere Betriebskosten und höhere Lichtqualität und längere Lebensdauer im Vergleich zu Quarz-Metallhalogendampflampen (MHN-TD)

Applications

- Für die Beleuchtung von Verkaufsräumen und Schaufenstern
- Für allgemeine Innenbeleuchtung in Downlights
- Für dekorative Außenbeleuchtung wie Anstrahlung von Fassaden, Statuen und Denkmälern

Merkmale

- Nachrüstung in zweiseitig gesockelten Leuchten für Quarz-Metallhalogendampflampen (MHN-TD) möglich
- Stabile Lichtfarbe


- Sehr gute bis hervorragende Farbwiedergabe
- UV-Block für reduziertes Ausbleichrisiko
- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Lampen können mit elektronischem oder elektromagnetischem Vorschaltgerät kombiniert werden
- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC61167, IEC 62035)
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Versions



LPPR_CDM-TD_70W-Product
photo

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	-	8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Allgemeine Informationen

Sockel	RX7s
Betriebsstellung	P45 [Parallel +/-45D oder horizontal (HOR)]

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T22

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Lichtstrom	Lichtfarbe	Farbkoordi- nate X (Nom)	Farbkoordi- nate Y (nom.)	Ähnlichste Farbtempe- ratur	Nennlichtaus- beute (Nom)	Farbwieder- gabeindex (CRI)
8711500197825	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	6.000 lm	Warmweiß (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	80
8711500200020	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	5.450 lm	Kaltweiß (CW)	0,371	0,366	4200 K	76 lm/W	92

Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Systemleistung	Spannung (Nom)
8711500197825	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71,0 W	94 V
8711500200020	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	71,5 W	90 V

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Quecksilbergehalt (max.)	Quecksilbergehalt (Nom)	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
8711500197825	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	3,4 mg	3,4 mg	71 kWh
8711500200020	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	4,7 mg	4,8 mg	72 kWh