



Beautiful sparkle, reliable life

Range of double-ended, compact, high-efficiency, discharge lamps with a stable color over lifetime and a crisp, sparkling light

Οφέλη

- Stable color impression over lifetime
- High lamp efficacy results in low operating costs and low heat generation. Provides better operating costs and improved light quality versus standard quartz metal halide (MHN-TD)
- Long lamp life compared with incandescent, halogen and quartz metal halide (MHN-TD) lamps
- Relatively low heat output enhances comfort for shoppers and staff
- All types are UV-Block for reduced fading risks

Applications

- Shops and shop windows, offices and public buildings
- Decorative outdoor: floodlighting of facades, statues and monuments

Χαρακτηριστικά

- Crisp white light
- Superior color quality


Versions



LPPR_CDM-TD_70W-Product
photo

- Retrofit in double-ended luminaires for quartz metal halide lamps (MHN-TD), thereby allowing to reduce operating costs and improve color quality
- Burning position horizontal $\pm 45^\circ$
- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Οι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ή ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	-	8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα RX7s

Θέση λειτουργίας P45 [Παράλληλο +/-45D ή οριζόντιο (HOR)]

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης Όχι

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα Διαφανές

Σχήμα λαμπτήρα T22

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Φωτεινή ροή	Ανάθεση χρωμάτων	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	6.000 lm	Θερμό λευκό (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	80
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	5.450 lm	Ψυχρό λευκό (CW)	0,371	0,366	4200 K	76 lm/W	92

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Τάση (ονομ.)
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	71,0 W	94 V
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	71,5 W	90 V

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	3,4 mg	3,4 mg	71 kWh
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	4,7 mg	4,8 mg	72 kWh

