



Beautiful sparkle, reliable life

MASTERColour CDM-TD

Range of double-ended, compact, high-efficiency, discharge lamps with a stable color over lifetime and a crisp, sparkling light

Οφέλη

- Stable color impression over lifetime
- High lamp efficacy results in low operating costs and low heat generation.
Provides better operating costs and improved light quality versus standard quartz metal halide (MHN-TD)
- Long lamp life compared with incandescent, halogen and quartz metal halide (MHN-TD) lamps
- Relatively low heat output enhances comfort for shoppers and staff
- All types are UV-Block for reduced fading risks

Χαρακτηριστικά

- Crisp white light
- Superior color quality
- Retrofit in double-ended luminaires for quartz metal halide lamps (MHN-TD), thereby allowing to reduce operating costs and improve color quality
- Burning position horizontal +/-45°

Εφαρμογή

- Shops and shop windows, offices and public buildings
- Decorative outdoor: floodlighting of facades, statues and monuments

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Οι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό ή ηλεκτρομαγνητικό εξοπλισμό
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


Versions



LPPR CDM-TD 150W

LPPR_CDM-TD_70W-Product photo

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm		10 mm	137,43 mm
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm		8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάση-κάλυμμα	RX7s
Θέση λειτουργίας	P45

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Με ρύθμιση έντασης	Όχι
--------------------	-----

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T22

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

MASTERColour CDM-TD

Order Code	Full Product Name	Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	Ανάθεση χρωμάτων χρώματος (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή
19784915	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	0,434	0,398	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	88	87 lm/W	12.750 lm
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	0,434	0,398	Θερμό λευκό (WW)	3000 K	80	85 lm/W	6.000 lm
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	0,371	0,366	Ψυχρό λευκό (CW)	4200 K	92	76 lm/W	5.450 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
19784915	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	98 V	147,0 W
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	94 V	71,0 W

Order Code	Full Product Name	Τάση (ονομ.)	Κατανάλωση ενέργειας
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	90 V	71,5 W

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.)	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)
19784915	MASTERColour CDM- TD 150W/830 RX7s 1CT	147 kWh	10,2 mg	10,23 mg
19782515	MASTERColour CDM- TD 70W/830 RX7S 1CT/12	71 kWh	3,4 mg	3,4 mg
20002015	MASTERColour CDM- TD 70W/942 RX7S 1CT/12	72 kWh	4,7 mg	4,8 mg

