



Piacevole brillantezza, durata affidabile

Gamma di lampade a scarica compatte ad alta efficienza, a terminazione doppia, caratterizzate da colore stabile per tutta la durata e luce vivida e brillante

Vantaggi

- Effetto stabile dei colori per tutta la durata
- L'efficacia elevata della lampada risulta nella riduzione dei costi operativi e della generazione di calore. Offre costi operativi inferiori e migliore qualità della luce rispetto alle lampade standard ad alogenuri metallici al quarzo (MHN-TD)
- Lunga durata della lampada rispetto alle sorgenti a incandescenza, alogene e ad alogenuri metallici al quarzo (MHN-TD)
- Emissione di calore relativamente ridotta che migliora il comfort di clienti e personale
- Tutte le versioni sono dotate di filtro UV per ridurre i rischi di sbiadimento
- Soluzione retrofit per le lampade ad alogenuri metallici al quarzo (MHN-TD) negli apparecchi per illuminazione a terminazione doppia, che consente di ridurre i costi operativi e migliorare la qualità del colore
- Posizione di funzionamento orizzontale +/- 45°
- Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada
- Le lampade possono utilizzare alimentatori con controllo elettronico o elettromagnetico
- L'alimentatore deve includere la protezione alla fine del ciclo di vita (IEC 61167, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Applications

- Negozi e vetrine, uffici ed edifici pubblici
- Illuminazione decorativa in esterni: illuminazione con proiettori di facciate, statue e monumenti

Caratteristiche


- Vivida luce bianca
- Qualità superiore dei colori

Versions



LPPR_CDM-TD_70W-Product
photo

Disegno tecnico



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	-	8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Informazioni generali

Attacco	RX7s
Posizione di funzionamento	P45 [Parallelo +/-45D o orizzontale (HOR)]

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
-------------	----

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T22

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso	Designazione colore	Coordinata Y cromatica (Nom)	Coordinata cromatica Y (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Indice di resa cromatica (CRI)
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	6.000 lm	Bianco caldo (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	80
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	5.450 lm	Bianco freddo (CW)	0,371	0,366	4200 K	76 lm/W	92

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Tensione (Nom)
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	71,0 W	94 V
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	71,5 W	90 V

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	Consumo energetico kWh/ 1000 h
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	3,4 mg	3,4 mg	71 kWh
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	4,7 mg	4,8 mg	72 kWh

