



Prachtig sprankelend licht, betrouwbare levensduur

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

Voordelen

- Stabiele kleuren gedurende de levensduur.
- Hoge lumen/watt verhouding leidt tot lage bedrijfskosten en geringe warmteontwikkeling.
- Dit zorgt voor lagere bedrijfskosten en hogere lichtkwaliteit in vergelijking met standaard kwarts-metaalhalogeenlampen (MHN-TD)
- Lange levensduur in vergelijking met halogeen-, kwarts-metaalhalogeen- (MHN-TD) en gloeilampen
- De betrekkelijk geringe warmteafgifte verhoogt het comfort voor het winkelpubliek en -personeel.
- Alle typen hebben UV-blokkering voor het verminderen van het risico op flets worden.

Applications

- Winkels, etalages, kantoren en openbare gebouwen.
- Decoratieve buitenverlichting: schijnwerperverlichting van gevels, beelden en monumenten

Kenmerken

- Helder wit licht
- Superieure kleurkwaliteit

- Renovatievervanger in tweekneeps armaturen voor kwarts-metaalhalogeenlampen (MHN-TD) die het mogelijk maakt de bedrijfskosten te verlagen en de kleurkwaliteit te verbeteren
- Brandstand horizontaal $\pm 45^\circ$
- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Versions




LPPR CDM-TD 150W



LPPR_CDM-TD_70W-Product photo

Maatschets



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	-	10 mm	137,43 mm
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	-	8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Algemene informatie

Lampvoet	RX7s
Gebruiksstand	P45 [Parallel $\pm 45^\circ$ of horizontaal (HOR)]

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T22

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Lichtstroom	Kleuraanduiding	Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Kleurweergave-index (CRI)
8711500197849	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	12.750 lm	Warm wit (WW)	0,434	0,398	3000 K	87 lm/W	88
8711500197825	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	6.000 lm	Warm wit (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	80
8711500200020	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	5.450 lm	Koel wit (CW)	0,371	0,366	4200 K	76 lm/W	92

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	Spanning (nom.)
8711500197849	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	147,0 W	98 V
8711500197825	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71,0 W	94 V
8711500200020	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	71,5 W	90 V

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Kwikhoud (Hg) (max.)	Kwikhoud (Hg) (nom.)	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8711500197849	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	10,2 mg	10,23 mg	147 kWh
8711500197825	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	3,4 mg	3,4 mg	71 kWh
8711500200020	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	4,7 mg	4,8 mg	72 kWh