



Produkt beskrivelse

Familie med to-soklede, kompakte, høyeffektive utladningslamper, med stabil farge gjennom levetiden og krisp, utstrålende lys

Fordeler

- Stabil fargetemperatur gjennom hele levetiden
- Høy lampe-effektivitet resulterer i lave driftskostnader og mindre varmeavgivelse. Forbedrer driftskostnader og øker lyskvalitet i forhold til standard kvarts metall halogen lamper (MHN-TD)
- Lang levetid sammenlignet med gløde-, Halogen og kvarts metall halogenlamper (MHN-TD)
- Relativt liten varme-avgivelse øker komforten for kunder og betjening
- Alle typer har UV-blokkering for å redusere risikoen for bleking

Applications

- Butikker og butikkvinduer, kontorer og offentlige bygninger
- Dekorativt utendørs: flombelysning av fasader, statuer og monumenter

Funksjoner

- Gulhvitt eller hvit lysfarge
- Fargegjengivelse fra god (/80-serien) til ypperlig (/90-serien)

- Retrofit i armaturer for tosoklede kvarts metall halogen lamper (MHN/W-TD), og gir ved dette reduserte driftskostnader og bedre fargekvalitet
- Horisontal brennstilling +/-45°
- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Versions




LPPR CDM-TD 150W



LPPR_CDM-TD_70W-Product photo

Målskisse



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	-	10 mm	137,43 mm
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	-	8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	RX7s
Driftsposisjon	P45 [Parallell +/-45D eller horisontal (HOR)]
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T22

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Lysytelse	Fargebetegnelse	Kromatisk koordinat X (nom)	Kromatisk koordinat Y (nom)	Korreletert fargetemperatur (nom.)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Fargegjengjivelsesindeks (CRI)
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	12 750 lm	Varmhvit (WW)	0,434	0,398	3000 K	87 lm/W	88
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	6 000 lm	Varmhvit (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	80
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	5 450 lm	Kaldhvit (CW)	0,371	0,366	4200 K	76 lm/W	92

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	Spenning (nom.)
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	147,0 W	98 V
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71,0 W	94 V
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	71,5 W	90 V

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	Energiforbruk kWh/1000 t
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	10,2 mg	10,23 mg	147 kWh
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	3,4 mg	3,4 mg	71 kWh
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	4,7 mg	4,8 mg	72 kWh