



Strălucire atrăgătoare, durabilitate mare

Lampă cu descărcare în gaz, compactă, de eficiență ridicată, cu soclu la două capete, stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă

Beneficii

- Impresie de culoare stabilă de-a lungul duratei de funcționare
- Eficacitate ridicată cu costuri de utilizare reduse și un volum mai mic de emisii de căldură. Oferă costuri de exploatare mai bune și un flux luminos îmbogățit comparativ cu sursele standard din cuarț cu halogenuri metalice
- Durata de funcționare îmbunătățită în comparație cu lămpile incandescente, halogene și cele cu halogenuri metalice (MHN-TD)
- Emisie de căldură relativ scăzută ce sporește confortul cumpărătorilor și al personalului angajat
- Toate tipurile sunt UV-Block pentru a reduce riscul de decolorare

Applications

- Magazine și vitrinele magazinelor, birouri și instituții publice
- Aplicații decorative exterioare: iluminat de proiectare a fațadelor, statuiilor și monumentelor

Caracteristici

- Lumină albă, strălucitoare
- Flux luminos de calitate superioară


- Perfect înlocuibile în aparate de iluminat cu socluri două prinderi pentru sursele cu halogenuri metalice din cuarț (MHN-TD), permițând reducerea costurilor de exploatare și îmbunătățirea calității luminii
- Poziție de funcționare orizontală +/-45°
- A se folosi exclusiv în aparate de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aparatul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Lămpile pot folosi echipament de control electronic sau electromagnetic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions



LPPR_CDM-TD_70W-Product photo

Cote



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	-	8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	RX7s
Poziție de funcționare	P45 [Paralel +/- 45D sau Orizontal (HOR)]

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T22

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Denumirea culorii	Coordonată cromatică X (nom.)	Coordonată cromatică Y (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
19782515	MASTERC colour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	6.000 lm	Alb cald (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	80
20002015	MASTERC colour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	5.450 lm	Alb rece (CW)	0,371	0,366	4200 K	76 lm/W	92

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Tensiune (nom.)
19782515	MASTERC colour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	71,0 W	94 V
20002015	MASTERC colour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	71,5 W	90 V

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Conținut de mercur (Hg) (max.)	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	Consum de energie kWh/ 1000 h
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	3,4 mg	3,4 mg	71 kWh
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	4,7 mg	4,8 mg	72 kWh

