



Svetelný zdroj:

Typový rad kompaktných výbojok so stabilnou farebou svetla počas celej doby životnosti a jasným svetlom

Výhody

- Stabilný odtieň vyžarovaného svetla počas celej doby životnosti
- Vysoká svetelná účinnosť má za následok nižšie prevádzkové náklady
- Výbojky majú dlhšiu životnosť v porovnaní s klasickými a halogénovými žiarovkami
- Výbojky vytvárajú relatívne málo stratového tepla, čo zlepšuje tepelnú pohodu pre nakupujúcich a predavačov v osvetľovaných obchodných priestoroch
- Všetky typy absorbujú UV žiarenie, čo znižuje riziko vyblednutia farieb osvetľovaných predmetov

Applications

- Obchody a výklady, úrady a verejné budovy
- Dekoratívne vonkajšie osvetlenie: svetlometové osvetlenie fasád, sôch a pamätníkov

Vlastnosti

- Teplo biely (3000K) resp. studeno biely (4200K) farebný odtieň svetla
- Farebné podanie je dobré (3000K: $R_{a} > 80$) až vynikajúce (4200K: $R_{a} > 90$)


- Dáva svetelný lúč s vysokou intenzitou, vďaka malému axiálnemu oblúkovému výboju a kompaktným rozmerom výbojky
- Prevádzková poloha $\pm 45^\circ$ od vodorovnej osi
- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Svetelné zdroje môžu používať elektronické alebo elektromagnetické predradníky.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions



LPPR_CDM-TD_70W-Product
photo

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	-	8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Všeobecné informácie

Pätica	RX7s
Prevádzková poloha	P45 [Paralelné +/-45 stupňov alebo horizontálne (HOR)]

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
Tvar žiarovky	T22

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Svetelný tok	Označenie farby	Chromatická súradnica X (nom.)	Chromatická súradnica Y (nom.)	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Index podania farieb (CRI)
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	6 000 lm	Teplá biela (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	80
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	5 450 lm	Studená biela (CW)	0,371	0,366	4200 K	76 lm/W	92

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Napätie (nom.)
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	71,0 W	94 V
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	71,5 W	90 V

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)	Spotreba energie kWh/1 000 h
19782515	MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12	3,4 mg	3,4 mg	71 kWh
20002015	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12	4,7 mg	4,8 mg	72 kWh

