

MASTERColour CDM-TD

DCDMTD



Vacker gnista, lång livslängd

Kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Fördelar

- Stabil färgtemperatur under livslängden
- Högt ljusutbyte ger låga driftkostnader
- Lång livslängd jämfört med glöd- och halogenlampor
- Relativt låg värmestrålning ger bättre komfort för kunder och personal
- Alla typer har UV-skydd för att minimera risken för blekning

Applications

- Butiker och skyltfönster, kontor och offentliga byggnader
- Utomhusdekoration: fasadbelysning och belysning av statyer och monument

Funktioner

- Klart, vitt ljus
- Överlägsen färgkvalitet

Versions




LPPR CDM-TD 150W



LPPR_CDM-TD_70W-Product photo

- Eftermontering i armaturer med dubbla ändar för kvartsmetallhalogenlampor (MHN-TD), vilket möjliggör minskade driftkostnader och förbättrad färgkvalitet
- Horisontellt brinnläge $\pm 45^\circ$
- Används endast i fullständigt slutet armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder
- Ljuskällorna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	-	10 mm	137,43 mm
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	-	8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Allmän information

Sockel	RX7s
Driftposition	P45 [Parallell +/- 45D eller horisontell (HOR)]

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T22

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Färgbeteckning	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Färgåtergivningsindex
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	12 750 lm	Varmvit (WW)	0,434	0,398	3000 K	87 lm/W	88
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	6 000 lm	Varmvit (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	80
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	5 450 lm	Kallvit (CW)	0,371	0,366	4200 K	76 lm/W	92

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Strömförbrukning	Spänning (nom)
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	147,0 W	98 V
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71,0 W	94 V
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	71,5 W	90 V

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	10,2 mg	10,23 mg	147 kWh
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	3,4 mg	3,4 mg	71 kWh
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	4,7 mg	4,8 mg	72 kWh