



Vacker gnista, lång livslängd

MASTERColour CDM-TD

Kompakta urladdningslampor med stabil ljusfärg under livslängden och ett gnistrande ljus

Fördelar

- Stabil färgtemperatur under livslängden
- Högt ljusutbyte ger låga driftkostnader
- Lång livslängd jämfört med glöd- och halogenlampor
- Relativt låg värmestrålning ger bättre komfort för kunder och personal
- Alla typer har UV-skydd för att minimera risken för blekning

Funktioner

- Klart, vitt ljus
- Överlägsen färgkvalitet
- Eftermontering i armaturer med dubbla ändar för kvartsmetallhalogenlampor (MHN-TD), vilket möjliggör minskade driftkostnader och förbättrad färgkvalitet
- Horisontellt brinnläge $\pm 45^\circ$

Användning

- Butiker och skyltfönster, kontor och offentliga byggnader
- Utomhusdekoration: fasadbelysning och belysning av statyer och monument

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt slutna armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma komponenter om ljuskällan går sönder
- Ljuskällorna kan använda elektroniskt eller elektromagnetiskt driftdon
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

MASTERCoulour CDM-TD


Versions



LPPR CDM-TD 150W

LPPR_CDM-TD_70W-Product photo

Måttskiss



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm		10 mm	137,43 mm
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm		8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Allmän information	
Socket	RX7s
Driftposition	P45
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T22

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat		Korrelerad färgtemperatur			Ljusutbyte (märkvärde)	
		(nom)	(nom)	Färgbeteckning	(Nom)	Färgåtergivningsindex	(nom)	Ljusflöde
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	88	87 lm/W	12 750 lm
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	80	85 lm/W	6 000 lm

MASTERC colour CDM-TD

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X	Kromaticitetskoordinat Y	Färgbeteckning	Korrelerad färgtemperatur	Färgåtergivningsindex	Ljusutbyte (märkvärde)	Ljusflöde
		(nom)	(nom)		(Nom)		(nom)	
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	0,371	0,366	Kallvit (CW)	4200 K	92	76 lm/W	5 450 lm

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning	Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Effektförbrukning
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	98 V	147,0 W	928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	90 V	71,5 W
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	94 V	71,0 W				

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	147 kWh	10,2 mg	10,23 mg
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71 kWh	3,4 mg	3,4 mg
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	72 kWh	4,7 mg	4,8 mg

