



Чудовий блиск, висока надійність

Лінійка компактних високоефективних газорозрядних ламп із подвійним цоколем, що вирізняються стабільною кольоропередачею протягом усього терміну експлуатації та чітким яскравим світлом

Переваги

- Стабільна кольоропередача протягом усього терміну експлуатації
- Висока ефективність лампи забезпечує низькі експлуатаційні витрати та низьке тепловиділення. Зменшені експлуатаційні витрати та покращена якість освітлення порівняно зі стандартними кварцовими метало-галогенними лампами (MHN-TD)
- Довгий термін експлуатації порівняно з лампами розжарювання, галогеновими та кварцовими метало-галогенними лампами (MHN-TD)
- Відносно низька тепловіддача підвищує комфорт для покупців і персоналу
- Лампи усіх типів оснащено УФ-фільтром для запобігання вицвітання

Applications

- Крамниці та вітрини крамниць, офіси й громадські будівлі
- Декоративне зовнішнє освітлення: заливаюче освітлення фасадів, скульптур і пам'ятників

Характеристики


- Чітке біле світло
- Чудова якість кольору
- Заміна для кварцових метало-галогенних ламп із подвійним цоколем (MHN-TD), що скорочує експлуатаційні витрати та покращує якість кольору
- Горизонтальне положення під час горіння $\pm 45^\circ$
- Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування
- Для ламп можна використовувати електронний або електромагнітний модуль регулювання
- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 61167, IEC 62035)
- У край малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії



LPPR_CDM-TD_70W-Product photo

Розміри



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	RX7s
Робоче положення	P45 [Паралельне +/-45 градусів або горизонтальне (HOR)]

Світлотехнічні

Світловий потік	5 450 lm
Позначення кольору	Холодний білий (CW)
Координата хроматичності X (номінальна)	0,371
Координата хроматичності Y (номінальна)	0,366
Корельована колірна температура (ном.)	4200 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)	76 lm/W
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	92

Експлуатаційні й електричні

Споживана потужність	71,5 W
Напруга (ном.)	90 V

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	T22

Затвердження й застосування

Вміст ртуті (макс.)	4,7 mg
Вміст ртуті (ном.)	4,8 mg
Споживання енергії кВт/1000 год	72 kWh