



Lámpara:

MASTERColour CDM-TP

Lámparas de descarga compactas protegidas (TP) con color de luz estable durante toda la vida de la lámpara

Beneficios

- La alta eficacia de la lámpara da como resultado bajos costes de explotación
- Larga duración en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
- La emisión térmica relativamente baja proporciona mayor confort
- Incorporan filtro de bloqueo de rayos UV para reducir los riesgos de decoloración de las mercancías
- Temperatura de color estable durante toda la vida de la lámpara

Características

- Temperatura de color blanco cálido y blanco neutro
- Reproducción cromática buena o excelente
- El diseño de la lámpara la hace adecuada para utilizarla en luminarias para iluminación de alta intensidad
- Doble casquillo de cuarzo de bloqueo de rayos UV y un bulbo exterior de vidrio duro

Aplicaciones

- Tiendas y escaparates, oficinas y edificios públicos
- Exterior decorativo: alumbrado de alta intensidad por proyección y zonas peatonales

Advertencias y seguridad

- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos
- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.


MASTERCoulour CDM-TP

Versions



LPPR CDM-TP PG12-2

Plano de dimensiones



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm
PG12-2 1CT/12						

