



Produkt

En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Fordele

- Stabil lysfarve i hele lampens levetid
- Høj lampeudbytte, der resulterer i lavere driftsudgifter
- Lang levetid i forhold til gløde- og halogenlamper; 12.000 timer
- Forholdsvis lav varmeeffekt, der forøger komforten for kunder og personale
- Alle typer har UV-kontrol, som giver mindre risiko for blegning

Applications

- Forretninger, butiksvinduer, kontorer og offentlige bygninger
- Dekorativ udendørsbelysning: Projektørbelysning og gågader

Funktioner

- Farvetemperatur: varmt hvidt (3000K) eller hvidt (4200K)
- Farvegengivelsen: god (3000K: Ra>80) til meget god (4200K: Ra>90)
- Høje lysstrålestyrker er mulige takket være den lille aksiale udladningsbue og de kompakte lampestørrelser
- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)

- Lyskilder kan anvende en elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger, undtagen 35W/942 og 20W lyskilder, der kun kan anvende elektronisk forkobling.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal


rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions



LPPR CDM-T 0005

Målskitse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Generelle oplysninger

Fod	G12
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	T19

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	Farvebetegnelse	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	6.200 lm	Varm hvid (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	84
928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	3.100 lm	Varm hvid (WW)	0,434	0,398	3000 K	79 lm/W	83
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	13.000 lm	Varm hvid (WW)	0,434	0,398	3000 K	88 lm/W	88
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	6.200 lm	Kold hvid (CW)	0,371	0,366	4200 K	85 lm/W	92
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	12.100 lm	Kold hvid (CW)	0,371	0,366	4200 K	82 lm/W	96
928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	3.000 lm	Kold hvid (CW)	0,371	0,366	4200 K	77 lm/W	84

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Spænding (nom.)
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	73,2 W	88 V
928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	39,1 W	82 V
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	150,1 W	96 V
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	73,2 W	88 V
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	150,1 W	90 V
928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	39,1 W	85 V

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	Energiforbrug kWh/1000 t.
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	4,6 mg	4,6 mg	74 kWh
928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	3,2 mg	3,1 mg	40 kWh
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	14,3 mg	14,3 mg	151 kWh
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	6,1 mg	6,1 mg	74 kWh
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	10,4 mg	10,4 mg	151 kWh
928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	2,7 mg	2,7 mg	40 kWh