



Produkt

MASTERColour CDM-T

En serie kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Fordele

- Stabil lysfarve i hele lampens levetid
- Høj lampeudbytte, der resulterer i lavere driftsudgifter
- Lang levetid i forhold til gløde- og halogenlamper; 12.000 timer
- Forholdsvis lav varmeeffekt, der forøger komforten for kunder og personale
- Alle typer har UV-kontrol, som giver mindre risiko for blegning

Funktioner

- Farvetemperatur: varmt hvidt (3000K) eller hvidt (4200K)
- Farvegengivelsen: god (3000K: Ra>80) til meget god (4200K: Ra>90)
- Høje lysstrålestyrker er mulige takket være den lille aksiale udladningsbue og de kompakte lampestørrelser

Anvendelsesområder


- Forretninger, butiksvinduer, kontorer og offentlige bygninger
- Dekorativ udendørsbelysning: Projektørbelysning og gågader

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Lyskilder kan anvende en elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger, undtagen 35W/942 og 20W lyskilder, der kun kan anvende elektronisk forkobling.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

MASTERColour CDM-T

Målskitse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Generelle oplysninger	
Fod	G12
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T19

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat		Farvebetegnelse	Korreleret	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt	Lysstrøm
		X (nom.)	Y (nom.)		farvetemperatur (nom.)		(nominel) (nom.)	
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	84	85 lm/W	6.200 lm
928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	83	79 lm/W	3.100 lm
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	88	88 lm/W	13.000 lm
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	92	85 lm/W	6.200 lm
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	96	82 lm/W	12.100 lm
928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	84	77 lm/W	3.000 lm

Drift og el

MASTERCcolour CDM-T

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	88 V	73,2 W
928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	82 V	39,1 W
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	96 V	150,1 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	88 V	73,2 W
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	90 V	150,1 W
928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	85 V	39,1 W

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928082305125	MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg
928083105125	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	40 kWh	3,2 mg	3,1 mg
928083705125	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	151 kWh	14,3 mg	14,3 mg
928084505131	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	74 kWh	6,1 mg	6,1 mg
928084605131	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	151 kWh	10,4 mg	10,4 mg
928094305125	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,7 mg

