



Brillo encantador, vida útil confiable

Gama de lámparas de descarga de alta eficacia, compactas y con terminal simple que brindan un color estable durante toda la vida útil y una luz brillante y nítida

Beneficios

- Impresión de color estable durante toda la vida útil
- La gran eficacia de la lámpara brinda costos operativos bajos y poca generación de calor
- Vida útil prolongada en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
- Salida de calor relativamente baja que resulta más confortable para los compradores y el personal
- Todos los tipos tienen bloqueo UV para reducir los riesgos de descoloramiento

Applications

- Comercios y vidrieras de comercios, oficinas y edificios públicos
- Decoración de exteriores: proyección y áreas peatonales

Características

- Luz blanca nítida
- Calidad de color superior
- Admite luminarias de tamaño pequeño que producen haces de gran intensidad


- Usá solo luminarias totalmente cerradas, incluso durante las pruebas (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- La luminaria debe poder contener partes de lámpara calientes en caso de rotura de la lámpara
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Las lámparas se pueden utilizar con dispositivos de control electrónicos o electromagnéticos, excepto las lámparas de 35 W/942 y 20 W, que deben usar dispositivo de control electrónico.
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.

Versions



LPPR CDM-T 0005

Plano de dimensiones



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0.75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Información general

Tapa-base	G12
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)]

Información técnica sobre la luz

Flujo luminoso	13,000 lm
Designación de color	Blanco cálido (WW)
Coordenada de cromaticidad X (nominal)	0.434
Coordenada de cromaticidad Y (nominal)	0.398
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	88 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	88

Operación y aspectos eléctricos

Consumo de energía	150.1 W
Voltaje (nominal)	96 V

Controles y atenuación

Regulable	No
-----------	----

Mecánica y carcasa

Acabado de la luz	Transparente
Forma del foco	T19

Aprobación y aplicación

Contenido de mercurio (Hg) (máx.)	14.3 mg
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	14.3 mg
Consumo energético kWh/1000 h	151 kWh