



Termékleírás

Egyvégén fejelt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrás éles, csillogó fénnel és stabil színhőmérséklettel az élettartam alatt

Előnyök

- Stabil színhőmérséklet a teljes élettartam alatt
- A magas fényhasznosítás alacsony üzemeltetési költségeket eredményez
- Hosszú élettartam az izzókhoz és a halogénekhez képest
- Az alacsony hőkibocsátás növeli a vásárlók és a személyzet kényelmét
- Az összes típus UV-blokkos burával rendelkezik a fakulás csökkentése érdekében

Applications

- Üzletek, kirakatok, irodák és középületek
- Dekoratív kültéri világítás: fényárvilágítás és közterületek

Szolgáltatások

- Éles fehér fény
- Kiváló színvisszaadás
- Lehetővé teszi kisméretű lámpatestek tervezését, melyek nagy intenzitású fénysugarat biztosítanak
- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)

- A lámpák elektronikus vagy elektromágneses kapcsolóberendezést használhatnak a 35W/942 és 20W lámpák kivételével, amelyek csak elektronikus kapcsolóberendezést használhatnak.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30


percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Versions




LPPR CDM-T 0005

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	25 mm	12,3 mm	71,5 mm	73,5 mm	72,5 mm	135 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Általános információ

Fejelés - foglalat	G12
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Átlátszó
------------------------	----------

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Fényáram	Színmegjelölés	Színérték X koordiná-tája (névle-ges)	Színérték Y koordiná-tája (névle-ges)	Korrelált színhőmér-séklet (névle-ges)	Fényhasznosí-tás (névleges) (névleges)	Színvisz-szaadási index (CRI)
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	6 200 lm	Meleg fehér (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	84
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	3 100 lm	Meleg fehér (WW)	0,434	0,398	3000 K	79 lm/W	83
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	13 000 lm	Meleg fehér (WW)	0,434	0,398	3000 K	88 lm/W	88
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	6 200 lm	Hideg fehér (CW)	0,371	0,366	4200 K	85 lm/W	92
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	12 100 lm	Hideg fehér (CW)	0,371	0,366	4200 K	82 lm/W	96
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	26 250 lm	Hideg fehér (CW)	0,371	0,366	4200 K	105 lm/W	91
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	3 000 lm	Hideg fehér (CW)	0,371	0,366	4200 K	77 lm/W	84

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Feszültség (névleges)
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	73,2 W	88 V
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	39,1 W	82 V
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	150,1 W	96 V
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	73,2 W	88 V
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	150,1 W	90 V
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	250,0 W	93 V
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	39,1 W	85 V

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	T19
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	T19
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	T19
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	T19
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	T19
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	T24
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	T19

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	4,6 mg	4,6 mg	74 kWh
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	3,2 mg	3,1 mg	40 kWh
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	14,3 mg	14,3 mg	151 kWh
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	6,1 mg	6,1 mg	74 kWh
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	10,4 mg	10,4 mg	151 kWh
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	20 mg	20,0 mg	250 kWh
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	2,7 mg	2,7 mg	40 kWh