



Termékleírás

MASTERColour CDM-T

Egyvégén fejelt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrás éles, csillogó fénnel és stabil színhőmérséklettel az élettartam alatt

Előnyök

- Stabil színhőmérséklet a teljes élettartam alatt
- A magas fényhasznosítás alacsony üzemeltetési költségeket eredményez
- Hosszú élettartam az izzókhoz és a halogénekhez képest
- Az alacsony hőkibocsátás növeli a vásárlók és a személyzet kényelmét
- Az összes típus UV-blokkos burával rendelkezik a fakulás csökkentése érdekében

Szolgáltatások

- Éles fehér fény
- Kiváló színvisszaadás
- Lehetővé teszi kisméretű lámpatestek tervezését, melyek nagy intenzitású fénysugarat biztosítanak

Alkalmazás



- Üzletek, kirakatok, irodák és középületek
- Dekoratív kültéri világítás: fényárvilágítás és közterületek

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- A kapcsolóberendezésnek elhasználdásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- A lámpák elektronikus vagy elektromágneses kapcsolóberendezést használhatnak a 35W/942 és 20W lámpák kivételével, amelyek csak elektronikus kapcsolóberendezést használhatnak.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

MASTERC colour CDM-T

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	25 mm	12,3 mm	71,5 mm	73,5 mm	72,5 mm	135 mm

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G12
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Színérték X koordinátája (névleges)	Színérték Y koordinátája (névleges)	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
19699615	MASTERC colour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	84	85 lm/W	6 200 lm
19697215	MASTERC colour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	83	79 lm/W	3 100 lm
19780115	MASTERC colour CDM-T 150W/830 G12 1CT	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	88	88 lm/W	13 000 lm
19927015	MASTERC colour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	92	85 lm/W	6 200 lm

MASTERColour CDM-T

Order Code	Full Product Name	Színérték X	Színérték Y	Színmegjelölés	Korrelált	Színvisszaadási	Fényhasznosítás	
		koordinátája	koordinátája		színhőmérséklet		(névleges)	(névleges)
		(névleges)	(névleges)		(névleges)	index (CRI)		Fényáram
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	96	82 lm/W	12 100 lm
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	91	105 lm/W	26 250 lm
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	84	77 lm/W	3 000 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	88 V	73,2 W
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	82 V	39,1 W
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	96 V	150,1 W
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	88 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel
		(névleges)	
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	90 V	150,1 W
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	93 V	250,0 W
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	85 V	39,1 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	T19
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	T19
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	T19
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	T19

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	T19
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	T24
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	T19

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás	Higanytartalom	Higanytartalom
		kWh/1000 óra	(Hg) (maximum)	(Hg) (névleges)
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	74 kWh	4,6 mg	4,6 mg
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	40 kWh	3,2 mg	3,1 mg
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	151 kWh	14,3 mg	14,3 mg
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	74 kWh	6,1 mg	6,1 mg
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	151 kWh	10,4 mg	10,4 mg

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás	Higanytartalom	Higanytartalom
		kWh/1000 óra	(Hg) (maximum)	(Hg) (névleges)
21112515	MASTERColour CDM-T 250W/942 G12 1CT/12	250 kWh	20 mg	20,0 mg
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	40 kWh	2,7 mg	2,7 mg

