



Strălucire deosebită, durată de viață de încredere

Gamă de surse/lămpi cu descărcare în gaz, compacte, de eficiență ridicată, cu soclu într-o parte a lămpii, cu stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă.

Beneficii

- Impresie de culoare stabilă de-a lungul întregii durate de funcționare
- Eficacitate ridicată cu costuri de exploatare și emisie de căldură reduse
- Durată de funcționare crescută în comparație cu lămpile incandescente și halogene
- Emisia de căldură relativ scăzută sporește confortul cumpărătorilor și al personalului
- Toate tipurile sunt UV-Block pentru a reduce riscul de decolorare

Applications

- Magazine și vitrinele magazinelor, birouri și instituții publice
- Aplicații decorative exterioare: iluminat general al suprafețelor exterioare și al zonelor pietonale

Caracteristici

- Lumină albă, strălucitoare
- Culoare de înaltă calitate
- Permite funcționarea în aparate de iluminat de dimensiuni mici care redau o intensitate înaltă a fluxului luminos


- A se folosi exclusiv în aparate de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aparatul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Lămpile pot folosi echipament de control electronic sau electromagnetic, cu excepția lămpilor de 35 W/942 și de 20 W care trebuie să folosească echipament de control electronic.
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions



LPPR CDM-T 0005

Cote



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT	20 mm	0,75 in	8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	7 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	G12
Poziție de funcționare	UNIVERSAL [Oricare sau Universal (U)]

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T19

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos	Denumirea culorii	Coordo- nată cro- matică X (nom.)	Coordo- nată cro- matică Y (nom.)	Tempera- tură de culoare corelată (nom.)	Randament luminos (nominal) (nom.)	Indice de redare a culorilor (IRC)
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	6.200 lm	Alb cald (WW)	0,434	0,398	3000 K	85 lm/W	84
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	3.100 lm	Alb cald (WW)	0,434	0,398	3000 K	79 lm/W	83
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	13.000 lm	Alb cald (WW)	0,434	0,398	3000 K	88 lm/W	88
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	6.200 lm	Alb rece (CW)	0,371	0,366	4200 K	85 lm/W	92
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	12.100 lm	Alb rece (CW)	0,371	0,366	4200 K	82 lm/W	96
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	3.000 lm	Alb rece (CW)	0,371	0,366	4200 K	77 lm/W	84

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Tensiune (nom.)
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	73,2 W	88 V
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	39,1 W	82 V
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	150,1 W	96 V
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	73,2 W	88 V
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	150,1 W	90 V
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	39,1 W	85 V

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Conținut de mercur (Hg) (max.)	Conținut de mercur (Hg) (nom.)	Consum de energie kWh/ 1000 h
19699615	MASTERColour CDM-T 70W/830 G12 1CT/12	4,6 mg	4,6 mg	74 kWh
19697215	MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	3,2 mg	3,1 mg	40 kWh
19780115	MASTERColour CDM-T 150W/830 G12 1CT	14,3 mg	14,3 mg	151 kWh
19927015	MASTERColour CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	6,1 mg	6,1 mg	74 kWh
20005115	MASTERColour CDM-T 150W/942 G12 1CT	10,4 mg	10,4 mg	151 kWh
21126215	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	2,7 mg	2,7 mg	40 kWh