



A legegyszerűbb módja annak, hogy kellemes fehér fényre váltson

MASTER CityWhite CDO-ET

Kerámia kisülőcsöves fémhalogén-lámpa ovális alakú opál külső búrával, kellemes fehér fény kültéri biztosításához

Előnyök

- Melegfehér fény, amely kellemes és megnyugtató légkört teremt.
- Az SON rendszer egyszerűen fejleszthető fehér fényűre további költségek nélkül.
- Rugalmas fényerőszintek és csökkentett energiafelvétel valósítható meg a fényerő-szabályozással.

Szolgáltatások

- Kiváló minőségű fehér fény
- Közvetlenül beszerelhető a HPS (SON/NAV) rendszerekbe, így egyszerű a váltás sárgáról fehér fényre.
- A „Plus” magas hatékonysága magas fénykibocsátást és jobb fényáram-megmaradást jelent.
- Kiváló színvisszaadás és harmonikus, melegfehér színhőmérséklet
- Szabályozható fényerő


Alkalmazás

- Városközpontok, bevásárlóközpontok, sétálóutcák, lakóövezetek funkcionális és díszvilágítása, illetve útvilágítás és fényárvilágítás

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt lámpatestben szabad használni, még a tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A lámpatestnek fel kell fognia a forró lámpadarabokat abban az esetben, ha a lámpa elpattanna.
- A lámpákhoz elektronikus vagy elektromágneses előtét használható.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- A meleg újraindítási idő maximum 15 perc lehet, ezért a T15 gyújtók használatát javasoljuk.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40	76 mm	186 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40	91 mm	227 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W/828 E27	71 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 mm	156 mm

Általános információ	
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	0,447
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,4
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	2800 K
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Igen
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Bevonatos üveg

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	E27
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	E27

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	E40
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	E40

Technikai adatok

		Színvisszaadási	Fényhasznosítás	
Order Code	Full Product Name	index (CRI)	(névleges) (névleges)	Fényáram
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	84	99 lm/W	7 030 lm

		Színvisszaadási	Fényhasznosítás	
Order Code	Full Product Name	index (CRI)	(névleges) (névleges)	Fényáram
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	82	99 lm/W	5 100 lm

MASTER CityWhite CDO-ET

Order Code	Full Product Name	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	87	99 lm/W	9 400 lm

Order Code	Full Product Name	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	Fényáram
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	85	108 lm/W	15 400 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	83 V	71,0 W
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	78 V	51,5 W

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	90 V	95,0 W
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	89 V	143,0 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	B70
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	B70

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	B75
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	BD90

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
15875200	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 kWh	7,8 mg	7,8 mg
18563500	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 50W/828 E27	52 kWh	5,4 mg	5,4 mg
15877600	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 100W/828 E40	95 kWh	12 mg	11,6 mg
15881300	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 150W/828 E40	143 kWh	15,8 mg	15,8 mg

