



Den nemmeste overgang til et visuelt behageligt hvidt lys

MASTER CityWhite CDO-TT

Keramisk metalhalogenlampe med gennemsigtig, tubeformet yderkolbe og behageligt, hvidt lys til udendørs brug

Fordele

- Varmhvid farve, som udstråler komfort og tryghed
- Nem opgradering fra SON til hvidt lys uden meromkostninger
- Fleksibelt lysniveau og reduceret energiforbrug ved tilvalg af dæmpning

Funktioner

- Hvidt lys af høj kvalitet
- Direkte eftermontering i HPS-installationer (SON/NAV) ved opgradering fra gult til hvidt lys
- Det meget effektive Plus-koncept sikrer et højt lysudbytte og bedre bevarelse af lumen
- God farvegengivelse og en ensartet, varmvid farvetemperatur
- Dæmpbar

Anvendelsesområder

- Byforskønnelse og funktionel belysning til bymidter, indkøbscentre, gågader og boligområder samt vej- og facadebelysning

MASTER CityWhite CDO-TT

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Varm genstartstid kan vare op til 15 minutter. Det anbefales derfor at anvende T15-tændere
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Versions





MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W E27



LPPR CDO-TT 0002

Målskitse



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	47 mm	8,5 mm	132 mm	211 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	47 mm	10 mm	132 mm	211 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	46 mm	10 mm	132 mm	211 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	36 mm	5,25 mm	102 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	36 mm	7,75 mm	102 mm	156 mm

MASTER CityWhite CDO-TT

Generelle oplysninger	
Driftsposition	UNIVERSAL
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod	Order Code	Full Product Name	Fod
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	E27	928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	E40
928082519230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	E40	928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	E40
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	E27	928082419235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	E27
928082119231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	E40			

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Farvebetegnelse	Korreleret	Farvegengivelsesindeks (CRI)	Lyseffekt (nominel)	Lysstrøm
					farvetemperatur (nom.)			
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	90	101 lm/W	7.500 lm
928082519230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	91	107 lm/W	16.100 lm
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	0,447	0,4	Varm hvid (WW)	2800 K	86	105 lm/W	7.750 lm
928082119231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	0,447	0,4	Varm hvid (WW)	2800 K	88	106 lm/W	10.450 lm
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	0,447	0,4	Varm hvid (WW)	2800 K	87	110 lm/W	16.400 lm
928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	88	113 lm/W	28.400 lm
928082419235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	0,447	0,4	Varm hvid (WW)	2800 K	84	104 lm/W	5.500 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforgbrug	Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforgbrug
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	96 V	74,0 W	928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	91 V	73,5 W
928082519230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	97 V	150,0 W	928082119231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	100 V	99,0 W

MASTER CityWhite CDO-TT

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	99 V	148,5 W
928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	99 V	250,0 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928082419235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	83 V	53,0 W







Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	T35
928082519230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/942 E40	T46
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	T35
928082119231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40	T46

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
928082219231	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/828 E40	T46
928082319230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	T46
928082419235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 50W/828 E27	T31

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928082619230	MASTER CityWh CDO- TT Plus 70W/942 E27	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928082519230	MASTER CityWh CDO- TT Plus 150W/942 E40	150 kWh	13 mg	12,6 mg
928082019235	MASTER CityWh CDO- TT Plus 70W/828 E27	74 kWh	7,8 mg	7,8 mg
928082119231	MASTER CityWh CDO- TT Plus 100W/828 E40	99 kWh	12 mg	11,6 mg
928082219231	MASTER CityWh CDO- TT Plus 150W/828 E40	149 kWh	15,8 mg	15,8 mg
928082319230	MASTER CityWh CDO- TT Plus 250W/830 E40	250 kWh	25 mg	25,3 mg
928082419235	MASTER CityWh CDO- TT Plus 50W/828 E27	53 kWh	5,4 mg	5,4 mg



MASTER CityWhite CDO-TT

