



# Le passage à une lumière blanche confortable, en toute simplicité

## MASTER CityWhite CDO-TT

Lampe à halogénure métallisé en céramique, avec une forme d'ampoule extérieure tubulaire claire, utilisée à l'extérieur et offrant une lumière blanche agréable

### Avantages

- Impression de couleur blanc chaud synonyme de confort et sécurité
- Le passage du modèle SON à la lumière blanche en toute simplicité et sans frais additionnel
- Possibilité de niveaux de lumière flexibles et de consommation d'énergie réduite grâce à la fonction de gradation

### Fonctions

- Lumière blanche de qualité élevée
- Remplacement direct sur les installations HPS (SON/NAV) pour passer de la lumière jaune à la lumière blanche
- Le concept « Plus » hautement efficace émet un flux lumineux intense au maintien accru.
- Bon rendu des couleurs et température de couleur blanc chaud harmonisée
- Intensité réglable

### Application

- Embellissement et éclairage fonctionnel pour les centres villes, les centres commerciaux et les zones piétonnières, les quartiers résidentiels, l'éclairage de la voie publique et les applications d'illumination.

# MASTER CityWhite CDO-TT

## Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électromagnétique ou un appareillage électronique adapté aux lampes CDO (par ex. : HID-PV Xt CDO)
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Temps de réamorçage à chaud jusqu'à 15 minutes ; les amorçeurs T15 sont dès lors conseillés
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

## Versions




MASTER CityWhite CDO-TT Plus 70W E27



LPPR CDO-TT 0004

## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 mm	7,15 mm	102 mm	156 mm
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	36 mm	7,75 mm	102 mm	156 mm

# MASTER CityWhite CDO-TT

## Informations générales

Culot	E27
Position de fonctionnement	UNIVERSEL

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de l'ampoule	T35

## Approbation et application

Consommation d'énergie kWh/1000 h	74 kWh
-----------------------------------	--------

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Coordonnée trichromatique x (nominale)	Coordonnée de chromaticité Y (nominale)	Couleur	Température de couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu de couleur (IRC)	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	Flux lumineux
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	0,371	0,366	Blanc froid (CW)	4200 K	90	101 lm/W	7 500 lm
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	0,447	0,4	Blanc chaud (WW)	2800 K	86	105 lm/W	7 750 lm

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique	Order Code	Full Product Name	Tension (nom.)	Consommation électrique
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	96 V	74,0 W	928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	91 V	73,5 W

## Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Taux de mercure (Hg) (max.)	Taux de mercure (Hg) (nom.)
928082619230	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/942 E27	6,6 mg	6,6 mg
928082019235	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	7,8 mg	7,8 mg



## MASTER CityWhite CDO-TT

