



Διατάξεις οδήγησης **Xtreme** για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Εξαιρετικά αξιόπιστες και ευέλικτες ηλεκτρονικές διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες SON, σχεδιασμένες για περιορισμό του κόστους ενέργειας μέσω ενσωματωμένων συστημάτων ελέγχου και για μείωση του κόστους συντήρησης, χάρη στη μεγάλη διάρκεια ζωής, που φτάνει τις 80.000 ώρες, και την ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία. Η οικογένεια προϊόντων DynaVision Programmable αποτελεί την ιδανική βάση για κάθε είδους λύση διαχείρισης φωτισμού

Οφέλη

- Επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία με το δίκτυο φωτισμού (μέσω DALI)
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στις ενσωματωμένες επιλογές ρύθμισης της έντασης φωτισμού και στην πολύ υψηλή απόδοση της διάταξης οδήγησης
- Ελαχιστοποιεί τα έξοδα συντήρησης χάρη στην εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, η οποία φτάνει τις 80.000 ώρες και στην ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία

Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω της τυπικής ψηφιακής διασύνδεσης (DALI) και ελέγχου μέσω του πρωτοκόλλου DALI
- Ενσωματώνει πολλές επιλογές ελέγχου (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, σταθερή απόδοση φωτισμού, ρυθμιζόμενη απόδοση φωτισμού)
- Εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής 80.000 ωρών με ελάχιστο ποσοστό επιβίωσης 90% σε θερμοκρασία $T_c = 80^\circ C$
- Xtreme αντικεραυνική προστασία 10 kV/5 kA
- Σταθεροποίηση ισχύος λαμπτήρα με ακρίβεια 95 - 97% σε μεγάλο εύρος τάσης δικτύου των 180 - 300 V

DynaVision Programmable Xtreme for SON


Εφαρμογή

- Οδικός φωτισμός/φωτισμός αυτοκινητοδρόμων
- Οικιακός φωτισμός
- Καλλωπισμός πόλης

Versions



GPPR_IDVxT_0002-Product photo





GPPR_IDVLSCPO_0005-Product photo



GPPR_IDVLSSON_0002

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
SON C2 208-277V						

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
SON Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 150	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
SON Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 50 SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 70 SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
Q 208-277V						

DynaVision Programmable Xtreme for SON

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm
HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	5,0 mm	65,0 mm	150,0 mm	135,9 mm	65,0 mm	46,8 mm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Τάση εισόδου	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
21222500	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	11
21224900	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	5
21226300	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	5
21991000	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Αρ. προϊόντων ανά MCB (16 A Τύπου B) (ονομ.)
66924100	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	11
66926500	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	11
66928900	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	5
66930200	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	5

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Order Code	Full Product Name	Περιβλημα
21222500	HID-DV PROG Xt 70 SON C1 208-277V	C1
21224900	HID-DV PROG Xt 100 SON C1 208-277V	C1
21226300	HID-DV PROG Xt 150 SON C1 208-277V	C1
21991000	HID-DV PROG Xt 250 SON C2 208-277V	C2

Order Code	Full Product Name	Περιβλημα
66924100	HID-DV PROG Xt 50 SON Q 208-277V	Q
66926500	HID-DV PROG Xt 70 SON Q 208-277V	Q
66928900	HID-DV PROG Xt 100 SON Q 208-277V	Q
66930200	HID-DV PROG Xt 150 SON Q 208-277V	Q

