



HID-GreenVision — rozwiązania elektroniczne do zaawansowanych zastosowań oświetleniowych

HID-GreenVision GP-SON

Całkowicie elektroniczny zasilacz do lamp GP-SON 600/1000 W

Korzyści

- Wszechstronność integracji (PCB w zaczepie, optymalne odprowadzanie ciepła)
- Niski poziom zużycia energii
- Duża liczba urządzeń na MCB (bezpiecznik)

Cechy

- Wysoka sprawność: >95%
- Ogranicznik prądu rozruchowego
- Długi okres eksploatacji rzędu 30 000 godzin, wskaźnik bezawaryjności 90% przy temperaturze Tcase
- Dostępne również z interfejsem DALI
- Dokładna stabilizacja zasilania — w granicach +/-3% zakresu napięcia sieciowego

Zastosowanie

- Oprawy oświetleniowe asymilujące światło (szklarnie/boiska)


HID-GreenVision GP-SON

Wersje



GPPR_IGV3GPSN_0001-Product photo

Rysunki techniczne



Product	C1	A1	B1
HID-GVIII 600W/P GP-SON 400V	58 mm	181 mm	150 mm

Więcej o produkcie



HID-GV III GP-SON

