




Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

Ενθυλακωμένο μπάλαστ από ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

Οφέλη

- Εξαιρετική ανθεκτικότητα σε χημικές ουσίες, υγρασία και καταπονητικές ρωγμές λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών
- Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής – εξαιρετική διάρκεια ζωής προϊόντος, η οποία φτάνει κατά μέσο όρο τα 15 χρόνια
- Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης
- Ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να εγκατασταθεί εξ αποστάσεως

Applications


- Φωτισμός εξωτερικών χώρων (δημοφιλέστερη εφαρμογή: φωτισμός για δρόμους και σήραγγες)

Χαρακτηριστικά

- Ενθυλακωμένο σε θερμοπλαστική ρητίνη πολυεστέρα, ενισχυμένο με υαλόνημα
- Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών. Τα βύσματα μπαγιονέτ διατίθενται κατ' απαίτηση
- Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση
- Χωριστός ακροδέκτης γείωσης (HID 'Heavy Duty')

Versions


BSN 100 L33-A2-TS 230V




BSN 150 L33-A2-TS 230V




BSN 250 L33-A2-TS 230V



GPPR BSN-HD PHL



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD3-166	6,2 mm	84,0 mm	166,0 mm	147,5 mm	102,0 mm
BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1-118	6,2 mm	53,0 mm	118,0 mm	103,0 mm	65,0 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	126 mm	108 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	230 V
Line Frequency	50 Hz
Συχνότητα εισόδου	50 Hz