



Popis výrobku

Křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s čirou vnější baňkou

Výhody

- Vysoká úroveň bezpečnosti a komfortu po celou dobu životnosti
- Minimální náklady na údržbu

Applications

- Sportovní osvětlení, světloometové osvětlení budov a památek, plošné osvětlení např. přístavů a stavenišť

Vlastnosti

- Čirá tubulární vnější baňka
- Jedinečná třípásmová technologie zajišťuje vysoký měrný výkon, ze začátku i po celou dobu životnosti
- Vytváří přirozený bílý barevný vjem a dobrou barevnou stabilitu

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Pro použití s ovládacími předřadníky určenými pro vysokotlaké rtuťové zdroje
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions




HPI-T 1000W E40




LPPR HPI-THW 2000W

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Obecné informace

Patice krytky

E40

Světelně technické

Barevné konstrukce Studená bílá (CW)

Řízení a stmívání

Stmívatelné Ne

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky Číré

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Provozní poloha
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Index podání barev (CRI)
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	83 lm/W	57
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	95 lm/W	63
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	101 lm/W	59

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie	Napětí (jmen.)
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	990 W	130 V
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	1 980 W	130 V
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	1 980 W	232 V

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	Spotřeba energie kWh/1000 h
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	86 mg	1 089 kWh
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	155 mg	2 178 kWh
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	256 mg	2 178 kWh

