



Popis výrobku

HPI-T

Křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s čistou vnější baňkou

Výhody

- Vysoká úroveň bezpečnosti a komfortu po celou dobu životnosti
- Minimální náklady na údržbu

Vlastnosti

- Čirá tubulární vnější baňka
- Jedinečná třípásmová technologie zajišťuje vysoký měrný výkon, ze začátku i po celou dobu životnosti
- Vytváří přirozený bílý barevný vjem a dobrou barevnou stabilitu

Aplikace

- Sportovní osvětlení, světlometové osvětlení budov a památek, plošné osvětlení např. přístavů a stavenišť

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Pro použití s ovládacími předřadníky určenými pro vysokotlaké rtuťové zdroje
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


HPI-T

Versions




HPI-T 1000W E40

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Obecné informace	
Patice krytky	E40
Světelně technické	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Provozní poloha	Order Code	Full Product Name	Provozní poloha
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P	20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75			

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Index podání barev (CRI)	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	57	83 lm/W
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	63	95 lm/W
20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 lm/W

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie	Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	130 V	990 W	20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 V	1 980 W
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	130 V	1 980 W				

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky	Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65	20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100			

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)
18373645	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1 089 kWh	86 mg	20235245	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2 178 kWh	256 mg
18376745	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2 178 kWh	155 mg				

